



TL10 Plus

A linha de lâmpadas fluorescentes tubulares T10 Plus estão disponíveis nas potências de 20W e 40W e são indicadas para novas instalações, bem como reposição em instalações existentes. Funcionam em conjunto com reatores eletromagnéticos (Convencional e Partida Rápida) e reatores eletrônicos. Recomendados para todos os tipos de instalações, entregam a confiabilidade e a garantia de aplicação Philips.

Benefícios

- Ideal para iluminação geral de áreas onde exista a necessidade de qualidade de luz aliada à economia de energia, como depósitos, galpões industriais, supermercados, escritórios, escolas, hospitais, residências e similares
- Oferece uma solução de iluminação confiável por um baixo custo
- Longa vida útil reduzindo significativamente o custo de manutenção com trocas, além de economizar até 80% de energia

Características

- Cores padrão com reprodução de cor moderada

Aplicação

- Iluminação interna residencial, industrial ou comercial que busca por baixo custo inicial