



## TL10 Plus

A linha de lâmpadas fluorescentes tubulares T10 Plus estão disponíveis nas potências de 20W e 40W e são indicadas para novas instalações, bem como reposição em instalações existentes. Funcionam em conjunto com reatores eletromagnéticos (Convencional e Partida Rápida) e reatores eletrônicos. Recomendados para todos os tipos de instalações, entregam a confiabilidade e a garantia de aplicação Philips.

### Benefícios

- Ideal para iluminação geral de áreas onde exista a necessidade de qualidade de luz aliada à economia de energia, como depósitos, galpões industriais, supermercados, escritórios, escolas, hospitais, residências e similares
- Oferece uma solução de iluminação confiável por um baixo custo
- Longa vida útil reduzindo significativamente o custo de manutenção com trocas, além de economizar até 80% de energia

### Características

- Cores padrão com reprodução de cor moderada

### Aplicação


- Iluminação interna residencial, industrial ou comercial que busca por baixo custo inicial

### Versions



# TL10 Plus

## Desenho dimensional



### Product

T10 PLUS 20W/750 1SL/25

T10 PLUS 40W/750 1SL/25

### Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 8,5 mg

### Controles e dimerização

Regulável Sim

### Informações gerais

Casquilho G13

### Dados técnicos de luz

Código da cor 750

Designação da cor Branca fria (CW)

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 5000 K

Índice de restituição cromática (Nom.) 69

Manutenção lumínica 2000h (Nom.) 90 %

### Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada T10

## Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
928034607502	T10 PLUS 20W/750 1SL/25	0,36 A	62.0 V	20 W
928034707502	T10 PLUS 40W/750 1SL/25	0,42 A	112 V	40 W

## Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
928034607502	T10 PLUS 20W/750 1SL/25	15000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
928034707502	T10 PLUS 40W/750 1SL/25	20000 h

## Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Manutenção lumínica a 5000 h (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)
928034607502	T10 PLUS 20W/750 1SL/25	83 %	1060 lm

Order Code	Full Product Name	Manutenção lumínica a 5000 h (Nom.)	Fluxo luminoso (Nom.)
928034707502	T10 PLUS 40W/750 1SL/25	82 %	2700 lm

