



A Vaya Tube – megbízható és költségtakarékos LED-es lámpatest dinamikus színváltó vagy egyszínű világítási effektekhez tervezve.

Vaya Tube

A Vaya Tube ideális megoldás kültéri kontúrvilágításhoz, valamint kis felbontású grafikákhoz, ahol egy pixel mérete min 150 mm lehet. Szabályozóegységenként legfeljebb 20db lámpatest kapcsolható két, egyenként 12 m-es sorba. A "Vaya Control Module" vezérlőegység révén a termék egyszerűen használható a Philips Color Kinetics vezérlőkkel vagy más cég által gyártott vezérlőkkel akár Ethernet vagy DMX512 vezérléshez is.

Előnyök

- Kis méret és kis tömeg
- Akár 20 lámpatest (12 m) két sorban
- Megbízható és költségtakarékos

Szolgáltatások

- Homogén világító felület 180°-os betekintési szöggel
- RGB vagy egyszínű, akár 15cm-es felbontással
- A nagy fényerő kiváló effekteket eredményez
- KiNet és DMX512 vezérlés
- 3 év jótállás

Alkalmazás

- Kültéri kontúrvilágítás
- Kis felbontású grafika

termékjellemzők

Típus	BCP420
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	14 W / 1,2 m: 3,5 W / 0,3 m:
Sugárzási szög	180 x 120°
Fényáram	RGB: 300 lm/1,2 m 2700 K: 700 lm/1,2 m 5000 K: 900 lm/1,2 m
A lámpatest hatásfoka	RGB: 25 lm/W 2700 K: 50 lm/W 5000 K: 60 lm/W
Színhőmérséklet	Melegfehér: 3000 K Semleges fehér: 4000 K
Fényáram-megmaradás	50 000 óra 25 °C-on (fehér) – L70

Fényáram-megmaradás	50 000 óra 25 °C-on (RGB) – L50
Működési hőmérséklet-	–40 °C és +40 °C között
tartomány	
Meghajtó	Külső
Táp- és adatellátás	A vezérlőmodul bemeneti feszültsége 24 V egyenfeszültség.
Vezérlőrendszer	DMX vagy DMX/Ethernet
bemenete	
Optika	Aszimmetrikus, nagy sugárzási szög
Optikai elem	Beépített lencse
Optikai bura	Polikarbonát, áttetsző
Anyag	Polikarbonát
Szín	Szürke
Csatlakozás	Kombinált adat- és táp bemeneti ill. -kimeneti csatlakozók
Karbantartás	A felületre rögzíthető a tartók segítségével

Versions



