



Vaya Tube — to niezawodna i przystępna cenowo oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do uzyskiwania jednobarwnych lub dynamicznych kolorowych efektów świetlnych

Vaya Tube

Vaya Tube idealnie sprawdza się w systemach zewnętrznego oświetlenia akcentującego i do oświetlania konturowego, a także w przypadku grafiki o niskiej rozdzielczości do 150 mm na piksel. Każdy moduł sterujący można kontrolować 2 linie składające się z 10 opraw tworząc ciąg o max. długości 10 opraw. Dzięki protokołowi Ethernet lub DMX elementy sterowania VayaTube są zgodne ze sterownikami Philips Color Kinetics lub sterownikami DMX innych producentów.

Korzyści

- Niewielkie rozmiary i waga
- Do 20 opraw (1,2 m) w dwóch rzędach
- Niezawodne i ekonomiczne

Cechy

- Jednorodna wiązka światła pod kątem 180°
- RGB lub jednobarwna z rozdzielczością do 6 cali
- Duża jasność pozwalająca uzyskać ciekawy efekt oświetleniowy
- Sterowniki KiNet i DMX512
- 3 lata gwarancji

Zastosowanie

- Zewnętrzne oświetlenie akcentujące i oświetlenie konturów
- Grafiki o niskiej rozdzielczości

Specyfikacje

Typ	BCC420
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	14 W/1,2 m 3,5 W/0,3 m
Kąt rozsyłu wiązki światła	180 x 120°
Strumień świetlny	RGB: 300 lm/1,2 m 2700 K: 700 lm/1,2 m 5000 K: 900 lm/1,2 m
Skuteczność świetlna oprawy	RGB: 25 lm/W 2700 K: 50 lm/W 5000 K: 60 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa	Ciepła biel: 3000 K Neutralna biel: 4000 K
Trwałość — L70	50 000 godzin przy 25°C (białe)

Trwałość — L50	50 000 godzin przy 25°C (RGB)
Zakres temperatur pracy	Od -40°C do + 40°C
Sterownik	Zewnętrzny
Zasilanie	24V DC
Wejście układu sterującego	DMX i DMX/Ethernet
Optyka	Szeroka
Element optyczny	Zintegrowane soczewki
Klosz	Półprzezroczysty poliwęglan
Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Zintegrowana magistrala zasilająca i danych
Konserwacja	Wsporniki do montażu powiechniowego

Wersje



