

Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Lámparas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Beneficios

- Cerca de un 90 % de ahorro de energía
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
- Reemplazo sencillo de las lámparas clásicas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formato clásico
- Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas
- Ajuste perfecto y terminación de gran calidad
- Alta reproducción de color (IRC > 80) para obtener colores vibrantes
- Ecológico: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Perfectas para instalaciones decorativas
- Aplicaciones del hogar
- Hotelería: restaurantes y hoteles

Lámparas LED clásicas de filamento

Versions



LEDbulb CLA A15 E27 CL




LEDbulb E27 ST64 400lm




LEDbulb 4,4ST19 VIN 820 E26
Amber G D4 4PFT20

Plano de dimensiones




Product	D	C
4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	64 mm	137 mm



Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	64 mm	142 mm
LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	64 mm	142 mm

Lámparas LED clásicas de filamento

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	48 mm	89 mm

Información general

Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
----------------------------	-------

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	E27
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	E27

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	E27
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	E26

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-	2700 K	827	500 lm
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	280 °	2500 K	825	400 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	280 °	2500 K	825	400 lm
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	300 °	2000 K	820	300 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	60 Hz	60 Hz	4.5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Lámparas LED clásicas de filamento

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en vatios
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en vatios
929002990303	4.4ST19/VIN/820 /AM/G/E26/D/T/ SP4/2PF	60 Hz	60 Hz	4.4 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	T° estuche máxima (nominal)
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-	50 °C
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	-	50 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	T° estuche máxima (nominal)
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	-	50 °C
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T /SP4/2PF	-20 °C a 45 °C	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	No
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	No
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	Solo con reguladores de intensidad específicos



Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	Transpar.	A15
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	Ámbar transparente	ST64

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	Ámbar transparente	ST64
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/ SP4/2PF	Ámbar	ST19

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	- kWh
929001941648	LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT	- kWh
929001941682	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	-
929002990303	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	-



Lámparas LED clásicas de filamento

