

Ampoules DEL classiques pour l'éclairage décoratif

Ampoules DEL à filament classique

Dotées d'une conception héritage classique, les ampoules DEL classiques à filament combinent les formes familières des ampoules incandescentes classiques et les avantages de la technologie DEL de longue durée. Elles offrent une magnifique lumière blanche chaude décorative tout en fournissant une économie d'énergie d'environ 90 % par rapport aux ampoules classiques.

Avantages

- Économie d'énergie d'environ 90 %
- Très longue durée de vie réduisant les besoins de remplacement
- Remplacement facile des lampes classiques traditionnelles

Fonctions

- Une conception héritage avec une forme classique
- Conçues pour être vues, elles paraissent aussi bien allumées qu'éteintes
- Une coupe parfaite et une finition de haute qualité
- Excellent rendu des couleurs (IRC > 80) pour des couleurs vives
- Respectueuses de l'environnement : ne contiennent aucun mercure ni autres substances dangereuses

Application




- Parfaites pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Tourisme : restaurants et hôtels

Ampoules DEL à filament classique

Versions



Schéma dimensionnel




Product	D	C
4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	80 mm	119 mm

Product	D	C
7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	160 mm	292 mm

Product	D	C
7.5G63/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	200 mm	285 mm

Ampoules DEL à filament classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
7.5T20/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	65 mm	272 mm

Détails sur le produit



LEDbulb 7,5 820



LEDbulb 7,5 840

Ampoules DEL à filament classique

Commandes et gradation

Intensité réglable	Uniquement avec certains gradateurs
--------------------	-------------------------------------

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	120 V
Équivalent de puissance	40 W
Puissance (nom.)	7,5 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Renseignements généraux

Culot	E26
Durée de vie (nom.)	15000 h

Données techniques sur l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	330 °
Code de couleur	820
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux (nom.)	400 lm

Mécanique et boîtier


Finis de l'ampoule	Ambre
--------------------	-------

Température

Température ambiante (max.)	40 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
575225	7.5G63/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	-
575233	7.5A50/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	A50
575241	7.5T20/VIN/820/CL/G/E26/amber/SP/DIM 1CT	T20



Ampoules DEL à filament classique

