

Лампы **Classic** **LEDbulb** для декоративного освещения

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90% экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы прекрасного освещения — столь же яркого, как у ламп . накаливания, и долговечного, как у светодиодных ламп.

Преимущества

- Энергосбережение до 90%
- Минимальная потребность в замене ламп ввиду очень долгого срока службы
- Удобная замена классических ламп накаливания

Характеристики

- Винтажный дизайн классической формы
- Не останутся незамеченными. Притягивают взгляд даже когда выключены.
- Совершенная сборка и высококачественная отделка
- Высокий индекс цветопередачи (CRI 80) для ярких цветов
- Безопасно для окружающей среды: не содержит ртути и других опасных веществ

Применение


- Для декоративного освещения
- Для дома
- Для ресторанов и гостиниц

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Versions



LED Lamps, LEDbulb ND 3.5-40W
ST64 E27 CL



LED Lamps, LEDBulb ND 6-60W
ST64 E27 CL



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL




CLA LEDluster ND 2-25W P45 E14
CL



LEDbulb,Classic 40W E27 others
Clear Diamond 827 DIM




Чертеж размеров



Product	D	C
LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	45 mm	78 mm


Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Чертеж размеров




Product	D	C
LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	64 mm	140 mm
LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	64 mm	140 mm

Product	D	C
LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	35 mm	123 mm



Product	D	C
LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	45 mm	80 mm



Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Механические компоненты и корпус	
Покрытие лампы	Прозрачный

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Крышка-цоколь
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	E27
929001237408	LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	E27
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	E27

Order Code	Full Product Name	Крышка-цоколь
929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	E14
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	E14
929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	E27

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	70 °C
929001237408	LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	-
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	70 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	70 °C
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	70 °C
929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	35 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	Нет
929001237408	LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	Нет
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	Нет
929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	Нет
929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	Только со специальными диммерами

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	ST64
929001237408	LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	ST64
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	P45

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	P45
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	BA35
929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	Прочее

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929001237408	LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	6 kWh

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	2 kWh
929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR	2 kWh
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	2 kWh
929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	5 kWh

