

Đèn LEDbulbs cổ điển dùng trong chiếu sáng trang trí

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Với thiết kế di sản cổ điển, đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển kết hợp hình dáng quen thuộc của bóng đèn sợi đốt truyền thống và ưu điểm của công nghệ bóng đèn LED có tuổi thọ cao. Sản phẩm này cho ánh sáng trang trí trắng ấm đẹp để đồng thời tiết kiệm khoảng 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống.

Lợi ích

- Tiết kiệm khoảng 90% năng lượng
- Tuổi thọ cực cao, hạn chế nhu cầu thay bóng
- Dễ dàng thay thế cho bóng đèn thông thường cổ điển

Tính năng

- Thiết kế độc đáo với hình dáng cổ điển
- Với công năng trang trí, đèn tô điểm cho không gian cả khi bật và tắt
- Phù hợp hoàn hảo và hoàn thiện chất lượng cao
- Độ hoàn màu cao (CRI > 80) cho màu sắc sống động
- Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân hoặc các chất độc hại khác

Ứng dụng


- Hoàn hảo cho mục đích trang trí
- Sử dụng trong hộ gia đình
- Khách sạn: nhà hàng và khách sạn

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Phiên bản




LEDbulb E27 A60 400lm



LED Lamps, LEDbulb ND 3.5-40W
ST64 E27 CL





LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



MZD LEDCLA 25W B35 E14




LEDbulb E27 ST64 600lm



LEDbulb E27 A60 600lm


Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	45 mm	78 mm

Product	D	C
LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR	64 mm	142 mm



Product	D	C
LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	64 mm	140 mm



Product	D	C
LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	35 mm	97 mm

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	35 mm	123 mm

Product	D	C
LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	60 mm	106 mm
LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL _GNDAPR	60 mm	106 mm

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đui-Đế
929001941508	LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	E27
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	E27
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	E27
929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	E14

Order Code	Full Product Name	Đui-Đế
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	E14
929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL _GNDAPR	E27
929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL _GNDAPR	E27

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)
929001941508	LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	2500 K
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	2700 K
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	2700 K
929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	2700 K

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	2700 K
929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL _GNDAPR	2500 K
929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL _GNDAPR	2500 K

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001941508	LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	52 °C
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	70 °C
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	70 °C
929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	70 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	70 °C
929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR	55 °C
929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR	55 °C


Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Lớp phủ bóng bóng đèn	Hình dạng
929001941508	LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	Hồ phách trong suốt	A60
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	Trong suốt	ST64
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	Trong suốt	P45
929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	Trong suốt	B35


Order Code	Full Product Name	Lớp phủ bóng bóng đèn	Hình dạng
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	Trong suốt	BA35
929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR	Hồ phách trong suốt	ST64
929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR	Hồ phách trong suốt	A60

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929001941508	LEDClassic 4-35W A60 E27 825 CL _G NDAPR	- kWh
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	4 kWh
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	2 kWh
929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR	2 kWh
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	2 kWh
929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL_GNDAPR	- kWh
929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR	- kWh



Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển



Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

