



ClassicStreet – a múlt hangulata a jövő formavilágával

ClassicStreet

A ClassicStreet a 20. századi utcai lámpatestek jól ismert szépségét életre keltve egyesíti az elegáns külsőt a korabeli lámpatestek apró részleteivel, és közben megfelel az utcai világítás modern követelményeinek is. A LED-központú ClassicStreet kiemelkedő fényteljesítményre és energiahatékonyságra képes a LEDGINE-O (optimalizált) platform és az alkalmazásokra szabott optikák révén. Finoman ívelt formatervének, valamint az egyedi oszlopoknak és oszlopkaroknak köszönhetően modern hatást kelt, szebbé varázsolva városainkat, és jellegzetes, meleg éjszakai és nappali környezetet teremtve. És ez nemcsak a hagyományos, történelmi építészeti környezetekre igaz, hanem a modernebb városi környezetekre is.

Előnyök

- A hagyományos utcai lámpatestek által ihletett jellegzetes, korabeli kialakítás
- Kategóriájában a legjobb világítási teljesítmény és energiatakarékosság a LEDGINE-O (optimalizált) platform és a testre szabott optikák révén
- A hagyományos, történelmi építészeti és a modernebb környezetekbe is illik


Szolgáltatások

- Oszlopcsúcsra rögzíthető és függesztett változatban kapható
- Egyedi ClassicStreet oszlopkarok és oszlopok
- Minden Philips és fejlett közvilágítási rendszerrel kompatibilis
- Optimalizált optika a hatékony és kellemes világítás érdekében
- Philips szerviz címke

Alkalmazás

- Városközpontok
- Utak és utcák
- Lakóövezetek
- Parkok és közterek

Méretezett rajza



Termék részletei



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif

Termék részletei



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Általános információ

CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-
Előtét egységek száma	1 egység
Termékcsalád kódja	BDP794

Technikai adatok

Fényforrások száma	20
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Felfelé irányuló fényhányados	0,03

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fekete
-----------	--------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66
---------------------------------	------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Nem
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Nem
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Igen
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Igen
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Igen
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Igen
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Igen

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	Optikai
Code	Name	fénysugarának	fényforrás	színhőmérséklet	búra
		fényeloszlása	színe	(névl.)	típusa
11679800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	Opálüveg
	LED53-4S/74		semleges		
	O PSU II DS50		fehér		
	MK-WH GF				
11680400	BDP794	152° x 155°	830 meleg	3000 K	Opálüveg
	LED52-4S/83		fehér		
	O PSU II DS50				
	MK-WH GF				
11682800	BDP794	152° x 155°	740	4000 K	Siküveg
	LED42-4S/74		semleges		
	O II DS50 MK-		fehér		
	WH FG BK				
11688000	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Siküveg
	LED42-4S/74		semleges		
	O II DW10 MK-		fehér		
	WH FG BK				

Technikai adatok (2/2)

Order	Full Product Name	Színvisszaadási	Optikai típus –
Code		index (CRI)	Fényáram kültéri
11679800	BDP794	70	3 348 lm
	LED53-4S/740 PSU II		Szimmetrikus
	DS50 MK-WH GF		fényeloszlás, 50
11680400	BDP794	80	3 172 lm
	LED52-4S/830 PSU II		Szimmetrikus
	DS50 MK-WH GF		fényeloszlás, 50
11682800	BDP794	70	2 898 lm
	LED42-4S/740 II DS50		Szimmetrikus
	MK-WH FG BK		fényeloszlás, 50
11688000	BDP794	70	2 993 lm
	LED42-4S/740 II		Széles fényeloszlás,
	DW10 MK-WH FG BK		10-es

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Igen
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem

Order	Full Product	Lámpatest	A	Korrelált	Optikai
Code	Name	fénysugarának	fényforrás	színhőmérséklet	búra
		fényeloszlása	színe	(névl.)	típusa
11689700	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Siküveg
	LED53-4S/74		semleges		
	O II DW10 MK-		fehér		
	WH FG BK				
11690300	BDP794	52° - 7° x 151°	740	4000 K	Siküveg
	LED63-4S/74		semleges		
	O II DW10 MK-		fehér		
	WH FG BK				
11691000	BDP794	52° - 7° x 151°	830 meleg	3000 K	Opálüveg
	LED52-4S/83		fehér		
	O II DW10 MK-				
	WH GF BK				

Order	Full Product Name	Színvisszaadási	Optikai típus –
Code		index (CRI)	Fényáram kültéri
11689700	BDP794	70	3 796 lm
	LED53-4S/740 II		Széles fényeloszlás,
	DW10 MK-WH FG BK		10-es
11690300	BDP794	70	4 320 lm
	LED63-4S/740 II		Széles fényeloszlás,
	DW10 MK-WH FG BK		10-es
11691000	BDP794	80	3 250 lm
	LED52-4S/830 II		Széles fényeloszlás,
	DW10 MK-WH GF BK		10-es

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

		Mech. behatások elleni védelem	Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)
Order Code	Full Product Name	kódja	
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzem módban és 8 kV közös üzem módban
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzem módban és 8 kV közös üzem módban
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzem módban és 8 kV közös üzem módban
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 10 kV differenciál

		Mech. behatások elleni védelem	Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)
Order Code	Full Product Name	kódja	
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	üzem módban és 10 kV közös üzem módban A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 10 kV differenciál üzem módban és 10 kV közös üzem módban
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 10 kV differenciál üzem módban és 10 kV közös üzem módban
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 10 kV differenciál üzem módban és 10 kV közös üzem módban

Alkalmazási feltételek

		Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem alkalmazható
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Nem alkalmazható
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem alkalmazható

		Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem alkalmazható
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Nem alkalmazható
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Nem alkalmazható

