



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA – højtydende og kompakt arkitektonisk projektør

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA er en højtydende arkitektonisk projektør, der repræsenterer den næste generation af udendørs belysning. Den er særligt velegnet til dynamisk belysning af store facader og bygninger. Disse versioner kombinerer separate 4-kanals LED-kilder i ét armatur for at øge det samlede antal mulige farvekombinationer, herunder pastelfarver, og for at kunne levere varmere farvetoner og et hvidt lys af en højere kvalitet end konventionelle RGB-systemer. En specialdesignet 6°-kollimatoroptik skaber en højkvalitetsstråle uden at gå på kompromis med ydeevnen. Ekstraudstyr giver mulighed for tilpasning og strålemanipulation, hvilket sikrer stor fleksibilitet under selv de mest krævende forhold.

Fordele

- 4-kanals
- Farveensartethed og ensartede stråler
- Velegnede til langtrækkende anvendelse med stor strålekraft
- Komplet tilbehørssæt

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Funktioner

- Powercore®-teknologi til direkte netspændingsforsyning
- Anslået lysudbytte på op til 5.400 lumen ved fuld aktivering
- Specialdesignet 6°-kollimatoroptik
- Spredningslinser med en spredningsvinkel på 8°, 13°, 23°, 40° og 63° fås som ekstraudstyr
- Med det kraftige monteringsbeslag er det nemt at montere og dreje armaturet.
- Komplet tilbehørssæt med antiblændingsskærme og blændingsafskærmning (afskæring på 45°), der kan sættes direkte på sekundære diffusertrimfacetter

Anvendelsesområder

- Belysning af store arkitektoniske facader
- Designet til store installationer såsom højhuse, kasinoer, store butiksfacader, broer, anlægsbroer, offentlige monumenter og lignende

Specifikationer

Type	DCP403
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	135 W
Spredningsvinkel	Naturlig, gennemsigtig linse på 6° Sekundære spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63 eller 5 x 17°
Lysstrøm	5.394 lumen (fuldt aktiveret LED)
Driftslevetid L80B10	endnu ikke fastlagt
Driftstemperaturområde	-40 til +50 °C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Strøm-/dataforsyning	Data Enabler Pro, integreret data- og strømforsyning til intelligente LED-belysningsarmaturer ved brug af Powercore

Netspænding	100-277 V AC
Optik	Roterende stråle
Optikafskærmning	Planglas
Materiale	Armaturhus: støbt aluminium, finish med pulvermaling Linseafskærmning: hærdet glas, gennemsigtigt
Farve	Sort
Tilslutning	Kabel medfølger
Installation	Påbygget eller i integreret monteringsskinne af stål
Tilbehør	Sekundære diffusere, halv antiblændingsskærm, fuld antiblændingsskærm og blændingsafskærmning (afskæring på 45°)

Versions



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Oplysninger om produktet

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

