



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA – Nagy teljesítményű fényárvilágítás

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

A ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA egy nagy teljesítményű kompakt fényvető, amely a kültéri világítás új generációját képviseli. Ideális választás nagyméretű homlokzatok és felületek dinamikus megvilágításához. Ezek az új változatok 4 csatornásak, így fokozva a színskombinációk számát, beleértve a pasztellszíneket (RGBW – az RGB LED-ek mellé így fehér szín is kerül) is, valamint erősítve a meleg tónusokat (RGBA – az RGB LED-ek mellé borostyán szín kerül) és a fehér fényeket a hagyományos RGB-rendszerekhez képest. Az egyedi kialakítású 6°-os optika kiváló minőségű fénysugarat biztosít a hatásfok csökkenése nélkül. Egyéb tartozékok biztosítják a testeszabhatóságot és a fénysugár irányítását, így a legtrükkösebb alkalmazások esetén is maximalizálható a rugalmasság.

Előnyök

- 4 csatorna
- Különböző lámpatestekből is azonos színű és homogén fénysugarat kapunk
- Nagy távolságú és kiemelkedő teljesítményű alkalmazásokhoz
- Tartozékok széles választéka

Szolgáltatások

- A Powercore® technológiának köszönhetően közvetlenül hálózati feszültségről működtethető
- Akár 5400 lumenes fényáram teljes fényerőnél
- Egyedi kialakítású 6°-os optika
- Opcionális 8°, 13°, 23°, 40°, 63° és 5° x 17°-os másodlagos optikák
- A kengyel lehetővé teszi a lámpatest egyszerű pozicionálását és elforgatását
- Tartozékok teljes választéka, beleértve a másodlagos optikák esetében is használható káprázáskorlátozókat is

Alkalmazás

- Nagyméretű homlokzatok megvilágítása
- Kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, hidak, kikötők, emlékművek és élményparkok – igényeire tervezve.

termékjellemzők

Típus	DCP403
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	135 W
Sugárzási szög	Natív 6°-os átlátszó lencse Másodlagos, 8, 13, 23, 40, 63 or 5 x 17°-os szórólencsék
Fényáram	5394 lm (minden LED használatakor)
Élettartam – L80B10	még nem áll rendelkezésre
Működési hőmérséklet-tartomány	-40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Beépített (saját előtét LED-modul)
Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez

Hálózati feszültség	100–277 V AC
Optika	Forgatható fénysugár
Optikai búra	Üveg (sík)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület Külső lencse: átlátszó hőkezelt üveg
Szín	Fekete
Csatlakozás	Kábel mellékelve
Rögzítés	Felületre rögzített, beépített acél rögzítőbilinccsel
Tartozékok	Másodlagos diffúzorok, részleges káprázáskorlátozó, teljes káprázáskorlátozó, káprázásgátló maszk (45°-os korlátozás)

Versions



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Termék részletei

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

