



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA – Högeffektiv och kompakt arkitektonisk strålkastarbelysning

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA är en högeffektiv strålkastare för dynamisk arkitektonisk utomhusbelysning, särskilt stora fasader och byggnader. Utföranden med separata LED-ljuskällor med fyra kanaler ger ett större antal möjliga färgkombinationer (inklusive pastellfärger) samt varmare toner och vitt ljus av högre kvalitet än konventionella RGB-system. Den skräddarsydda 6°kollimatoroptiken skapar en högkvalitativ ljuskägla utan att tumma på prestandan. Extra tillbehör ger ökad flexibilitet och låter dig anpassa belysningen även i de knivigaste användningsområden.

Fördelar

- 4 kanaler
- Färgbeständighet och enhetlig ljusstråle
- Passar för användning som kräver lång räckvidd och kraftig ljuskägla
- Komplet uppsättning tillbehör

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Funktioner

- Powercore®-teknik för direkt nätspänning
- Beräknat ljusflöde på upp till 5 400 lm i helt tänt läge
- Skräddarsydd 6° kollimatoroptik
- Spridningslinser som tillval på 8°, 13°, 23°, 40° och 63° samt 5° × 17°
- Det robusta montagefästet ger enkel montering och gör att armaturen går att rotera
- Komplet uppsättning tillbehör, bland annat avbländare och bländningsraster (avskärmning 45°), som fästs direkt på den sekundära ljusspridarens trimningsinfattning

Användning

- Belysning av stora arkitektoniska fasader
- Utvecklad för storskalig installation, till exempel kommersiella skyskrapor, kasinon, butiksexteriörer, broar, pirar, monument och temaparker.

specifikationer

Typ	DCP403
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	135W
Spridningsvinkel	Inbyggd klar lins 6° Sekundära spridningslinser 8, 13, 23, 40, 63 eller 5 × 17°
Ljusflöde	5394 lm (aktiv LED)
Nominell livslängd L80B10	okänd
Temperaturintervall vid drift	-40 till +50°C
Driftdon	Inbyggt (integrerat i LED-modul)
Effekt/dataförsörjning	Dataenhet PRO: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore

Nätspänning	100–277VAC
Optik	Rotationssymmetrisk ljusfördelning
Optisk kupa	Plant glas
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, pulverlackerat Kåplins: härdat glas, klart
Färg	Svart
Anslutning	Kabel ingår
Installation	Utanpåliggande montage, inbyggt montagefäste av stål
Tillbehör	Sekundära ljusspridare, halv avbländare, hel avbländare och bländningsraster (avskärmning 45°)

Versions



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Produktinformation

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

