



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA – wysokowydajny projektor iluminacyjny

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore RGBW / RGBA jest to nowa generacja, wysokowydajnych projektorów architektonicznych dedykowanych do iluminacji zewnętrznych. Jest on idealnie dopasowany do dynamicznego oświetlania zalewowego fasad wysokich budynków i innych struktur architektonicznych. Dzięki 4-kanłowemu systemowi RGBW lub RGBA możliwe jest uzyskanie większej liczby możliwych kombinacji kolorystycznych emitowanego światła, w tym pastele, a także wyższej jakości białe światło w porównaniu z konwencjonalnymi systemami RGB. Specjalnie zaprojektowany natywny 6° układ optyczny wykorzystujący wysokowydajne kolimatory pozwala na uzyskanie wysokiej jakości rozsyłu światła bez kompromisów w zakresie wydajności. Dodatkowe akcesoria umożliwiają dostosowywanie i zmianę rozsyłu światła, zapewniając elastyczność nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Korzyści

- 4 kanały
- Jednorodność barwy w całym zakresie rozsyłu światła
- Dedykowany do efektywnej iluminacji odległych obiektów

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Cechy

- Technologia Powercore®
- Strumień świetlny powyżej 10.000 lm emitowany przy pełnej mocy
- 6° natywna optyka wykorzystująca specjalne kolimatory
- Opcjonalne soczewki rozpraszające 8°, 13°, 23°, 40°, 63°, i 5° x 17°
- Prosty uchwyt montażowy pozwala na proste ustawienie i pozycjonowanie oprawy
- Kompletny zestaw akcesoriów zawierający osłony i rastry przeciwoślnieniowe mocowane za pomocą dedykowanej ramki.

Zastosowanie

- Iluminacja fasad wysokich budynków
- Dedykowany dla dużych projektów iluminacyjnych takich jak: wieżowce, kasyna, centra handlowe, nadbrzeża portowe, mosty, pomiki itp.

Specyfikacje

Typ	DCP776
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Zasilanie (maks. moc wyjściowa w stanie ustalonym)	270 W
Kąt rozsyłu światła	Macierzysta przezroczysta soczewka 6° Dodatkowe soczewki rozpraszające 8, 13, 23, 40, 63 lub 5 x 17°
Strumień świetlny	10788 lm (pełna moc LED)
Trwałość użytkowa L80B10	do ustalenia
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50°C
Sterownik	Wbudowany (moduł LED z własnym statecznikiem)
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore


Napięcie sieciowe	100–277 V AC
Optyka	Wiązka rotacyjna
Klosz	Płaska szyba
Materiał	Obudowa: odlew aluminiowy, malowanie proszkowe Soczewki klosza: przezroczyste szkło hartowane
Kolor	Czarny
Złączka	Przewód prowadzący niedołączony
Instalacja	Montaż na powierzchni, wbudowany stalowy zaczep montażowy
Akcesoria	Dodatkowe dyfuzory, połowiczna osłona przeciwoślnieniowa, pełna osłona przeciwoślnieniowa i maska przeciwoślnieniowa (odcięcie 45°)

Wersje



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Więcej o produkcie



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

