



TrueLine, Einbauleuchte – Passende Beleuchtungs- Produktlinie: elegant, energiesparend und den Beleuchtungs- Normen für Büros entsprechend

TrueLine-Einbauleuchten

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. TrueLine Einbauleuchten können beiden Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als abgehängte Ausführung erhältlich.

TrueLine-Einbauleuchten

Vorteile

- Das gleichmäßigste Austrittsfenster
- Extrem hohe Lichtausbeute für eine Linien- (Röhren-) Leuchte
- Abmessungen für Leuchten-Gehäuse sind am beliebtesten bei Architekten

Merkmale

- Lichtausbeute > 100 lm/W
- Erfüllt die Norm für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum
- Einzelne Leuchten und Leuchtenreihen
- Auch als abgehängte Ausführung erhältlich
- Direktes und indirektes Licht
- Gleichmäßiges Austrittsfenster
- Zukunftssicher: PoE

Anwendung

- Allgemeine Beleuchtung für Mittel- und Oberklasse-Bürogebäude

Spezifikationen

Typ	RC530B (Einzel-Ausführung entsprechend Beleuchtungsnorm für Büros)	Leistung	Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1130 und 1170mm, 4000-K-Versionen:
	RC531B (Einzel-Ausführung entsprechend Beleuchtungsnorm für sonstige Räume)		10 W (1500 lm)
	RC532B (Reihenleuchte entsprechend Beleuchtungsnorm für Büros)		17.5 W (2500 lm)
	RC533B (Reihenleuchte entsprechend Beleuchtungsnorm für sonstige Räume)		24 W (3400 lm)
Deckentyp	Freiliegende T-Tragprofile		29 W (4000 lm)
	Gipskartondecke		Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1.130 und 1.170mm, 4.000-K-Versionen:
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul		27 W (2500 lm)
			14.6W (direkt 1500lm)
			24.5W (direkt 2500lm)
			Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1410 und 1450mm, 4000-K-Versionen:
			12.4W (direkt 1900lm)
			21.5W (direkt 3100lm)
			32W (direkt 4300lm)
			38.5W (direkt 5000lm)
			Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1410 und 1450mm, 4000-K-Versionen:
			17.8W (direkt 1900lm)
			32W (direkt 3100lm)
			Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1130 und 1170mm, 3000-K-Versionen:
			10.6W (direkt 1500lm)
			18.2W (direkt 2500lm)
			25.5W (direkt 3400lm)
			30.5W (direkt 4000lm)
			Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1.130 und 1.170mm, 3.000-K-Versionen:
			15.6W (direkt 1500lm)
			26W (direkt 2500lm)
			Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1410 und 1450mm, 3000-K-Versionen:

TrueLine-Einbauleuchten

	13W (direkt 1900lm)
	23W (direkt 3100lm)
	34W (direkt 4300lm)
	40.5W (direkt 5000lm)
Abstrahlungswinkel	80° (OC), 110° (NOC)
Lichtstrom	2500 bis 4000lm (4000K)
Farbtemperatur	3.000 oder 4.000K
Farbwiedergabeindex	80
Nutzlebensdauer	70.000 Stunden
L70B50	
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	25.000 Stunden
L90B50	
Treiber-Ausfallrate	1% pro 5.000 Stunden
Durchschnittliche	+25°C
Umgebungstemperatur	
Betriebstemperaturbereich	+10 bis +40°C
Treiber	Integriert
Stromversorgung/	PDS-60 24V; Versorgung für Innen- und Außenanwendungen
Datenverbindung	
Netzspannung	220–240V/50–60Hz

Dimmen	Kompatibel mit zahlreichen handelsüblichen Phasenabschrittdimmern
Regelsystemeingang	0–16V, DALI
Optionen	Zentrale Batterie
Material	Gehäuse: Stahl Treibergehäuse: Stahl Abdeckung: PMMA oder Polycarbonat
Farbe	Weiß (RAL9003)
Optische Abdeckung	Bürotauglich: PMMA, halbtransparent Sonstige Räume: Polycarbonat, opal
Anschluss	Schnellsteckverbinder mit 5Polen Schnellsteckverbinder mit 7Polen WielandSteckanschluss, dreipolige Stromversorgung und zweipoliges Steuersignal WielandSteckanschluss, dreipolige Stromversorgung und 2x2-poliges Steuersignal
Wartung	Optisches Modul austauschbar; keine interne Reinigung erforderlich
Installation	Freiliegende Decken: Einlegemontage, keine Halterungen erforderlich Durchgangsverdrahtung möglich
Zubehör	Endstücke für Reihen-Module RC530Z EP WH

Versions



TrueLine-Einbauleuchten

Versions



TrueLine Recessed NOC - LED
Module, system flux 1500 lm - 1170
mm



TrueLine Recessed Line NOC - LED
Module, system flux 1500 lm - 1130
mm

RC530B



TrueLine Recessed Standalone
Asym



TrueLine Recessed Line Asym -
LED Module, system flux 3400 lm
- 1130 mm



Produktdetails

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_ACL_L1170-DP.tif



TrueLine-Einbauleuchten

Produktdetails

TrueLine_recessed-
RC532B_PCV_L1130_line-DP.tif



TrueLine_recessed-
RC531B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine_recessed-
RC531B_PCV_ACL_L1170-DP.tif



TrueLine_recessed-
RC533B_PCV_L1130_line-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



Zubehör

Ordercode 87480699



Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	1%

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Allgemeine Eigenschaften

Socket	-
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Typ optische Abdeckung/Linse	PM
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC plus mark
Entflammbarkeitszeichen	F
Betriebsgerät	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Anzahl Lichtquellen	1
Optiktyp	nein
UL-Zeichen	Nein

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe	Weiß
-------	------

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
06288000	RC530B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06289700	RC530B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06290300	RC530B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06291000	RC530B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06355900	RC530B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06356600	RC530B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06357300	RC530B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06358000	RC530B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06292700	RC530B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06293400	RC530B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06294100	RC530B LED34S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06295800	RC530B LED40S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06296500	RC532B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06297200	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06298900	RC532B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06359700	RC532B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06360300	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06361000	RC532B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06299600	RC531B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06300900	RC531B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06301600	RC531B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06302300	RC531B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06362700	RC531B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06363400	RC531B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06303000	RC531B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06304700	RC531B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	-
06305400	RC533B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06306100	RC533B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
06364100	RC533B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
06365800	RC533B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
07222300	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Nein
07223000	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Nein
07224700	RC530B LED43S/830 PSD W8L150 VPC PI5	Nein
07226100	RC531B LED19S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Nein
07227800	RC531B LED19S/830 PSD W8L150 VPC PI5	Nein
07214800	RC530B LED34S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Nein
07215500	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Nein

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
07216200	RC531B LED15S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Nein
07220900	RC530B LED34S/830 PSD W8L125 VPC PI5	Nein
07221600	RC531B LED15S/830 PSD W8L125 VPC PI5	Nein
07225400	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	Nein
07217900	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	Nein
07205600	RC534B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Nein
07272800	RC534B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	Nein
07273500	RC534B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Nein
07274200	RC534B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	-
07275900	RC535B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Nein
07276600	RC535B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	-
07277300	RC535B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	-
07278000	RC535B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	-

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
06288000	RC530B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V	06304700	RC531B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V
06289700	RC530B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	06305400	RC533B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V
06290300	RC530B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V	06306100	RC533B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V
06291000	RC530B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	06364100	RC533B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V
06355900	RC530B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220 bis 240 V	06365800	RC533B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V
06356600	RC530B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220 bis 240 V	07222300	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	220 bis 240 V
06357300	RC530B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220 bis 240 V	07223000	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	220 bis 240 V
06358000	RC530B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V	07224700	RC530B LED43S/830 PSD W8L150 VPC PI5	220 bis 240 V
06292700	RC530B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V	07226100	RC531B LED19S/840 PSD W8L150 VPC PI5	220 bis 240 V
06293400	RC530B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V	07227800	RC531B LED19S/830 PSD W8L150 VPC PI5	220 bis 240 V
06294100	RC530B LED34S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V	07214800	RC530B LED34S/840 PSD W8L125 VPC PI5	220 bis 240 V
06295800	RC530B LED40S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V	07215500	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5	220 bis 240 V
06296500	RC532B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V	07216200	RC531B LED15S/840 PSD W8L125 VPC PI5	220 bis 240 V
06297200	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V	07220900	RC530B LED34S/830 PSD W8L125 VPC PI5	220 bis 240 V
06298900	RC532B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	07221600	RC531B LED15S/830 PSD W8L125 VPC PI5	220 bis 240 V
06359700	RC532B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220 bis 240 V	07225400	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	220 bis 240 V
06360300	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V	07217900	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	220 bis 240 V
06361000	RC532B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V	07205600	RC534B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 bis 240 V
06299600	RC531B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	07272800	RC534B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	220 bis 240 V
06300900	RC531B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	220 bis 240 V	07273500	RC534B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V
06301600	RC531B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	07274200	RC534B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V
06302300	RC531B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V	07275900	RC535B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V
06362700	RC531B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V	07276600	RC535B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	220-240 V
06363400	RC531B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V	07277300	RC535B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V
06303000	RC531B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	220-240 V	07278000	RC535B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	220-240 V

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschl	Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschreibung
06288000	RC530B LED15S/840 PSD		Nein	RC530B	OC		W8L113 PCV PI5				

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschl	Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschreibung
06289700	RC530B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED25S	Nein	RC530B	OC		W8L117 PCV ACL PI5				
						06295800	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	LED40S	ACL	RC530B	OC
06290300	RC530B LED34S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED34S	Nein	RC530B	OC						
						06296500	RC532B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED15S	Nein	RC532B	-
06291000	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED40S	Nein	RC530B	OC						
						06297200	RC532B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED25S	Nein	RC532B	-
06355900	RC530B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED19S	Nein	RC530B	OC						
						06298900	RC532B LED34S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED34S	Nein	RC532B	-
06356600	RC530B LED31S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED31S	Nein	RC530B	OC						
						06359700	RC532B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED19S	Nein	RC532B	No
06357300	RC530B LED43S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED43S	Nein	RC530B	OC						
						06360300	RC532B LED31S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED31S	Nein	RC532B	-
06358000	RC530B LED50S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED50S	Nein	RC530B	OC						
						06361000	RC532B LED43S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED43S	Nein	RC532B	No
06292700	RC530B LED15S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	LED15S	ACL	RC530B	OC						
						06299600	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED15S	Nein	RC531B	-
06293400	RC530B LED25S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	LED25S	ACL	RC530B	OC						
						06300900	RC531B LED15S/ 830 PSD W8L113 PCV PI5	LED15S	Nein	RC531B	-
06294100	RC530B LED34S/ 840 PSD	LED34S	ACL	RC530B	OC						

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschr.	Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschreibung
06301600	RC531B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED25S	Nein	RC531B	-		W8L141 PCV PI5				
						07222300	RC530B LED43S/ 840 PSD	LED43S	Nein	RC530B	OC
06302300	RC531B LED25S/ 830 PSD W8L113 PCV PI5	LED25S	Nein	RC531B	-		W8L150 VPC PI5				
						07223000	RC530B LED50S/ 840 PSD	LED50S	Nein	RC530B	OC
06362700	RC531B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED19S	Nein	RC531B	-		W8L150 VPC PI5				
						07224700	RC530B LED43S/ 830 PSD	LED43S	Nein	RC530B	OC
06363400	RC531B LED19S/ 830 PSD W8L141 PCV PI5	LED19S	Nein	RC531B	-		W8L150 VPC PI5				
						07226100	RC531B LED19S/ 840 PSD	LED19S	Nein	RC531B	-
06303000	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	LED15S	ACL	RC531B	-		W8L150 VPC PI5				
						07227800	RC531B LED19S/ 830 PSD W8L150 VPC PI5	LED19S	Nein	RC531B	-
06304700	RC531B LED25S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	LED25S	ACL	RC531B	-		W8L125 VPC PI5				
						07214800	RC530B LED34S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	LED34S	Nein	RC530B	OC
06305400	RC533B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED15S	Nein	RC533B	-	07215500	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	LED40S	Nein	RC530B	OC
06306100	RC533B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED25S	Nein	RC533B	-	07216200	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	LED15S	Nein	RC531B	-
06364100	RC533B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED19S	Nein	RC533B	No	07220900	RC530B LED34S/ 830 PSD W8L125 VPC PI5	LED34S	Nein	RC530B	OC
06365800	RC533B LED19S/ 830 PSD	LED19S	Nein	RC533B	No	07221600	RC531B LED15S/ 830 PSD	LED15S	Nein	RC531B	-

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbescl	Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Produktfamiliencode	Typbeschreibung
	W8L125 VPC PI5						840 PSD W8L141 PCV PI5				
07225400	RC530B LED50S/ 840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	LED50S	ACL	RC530B	OC	07274200	RC534B LED50S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED50S	Nein	RC534B	-
07217900	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	LED40S	ACL	RC530B	OC	07275900	RC535B LED34S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED34S	Nein	RC535B	-
07205600	RC534B LED50S/ 840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	LED50S	Nein	RC534B	-	07276600	RC535B LED40S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	LED40S	Nein	RC535B	-
07272800	RC534B LED40S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	LED40S	Nein	RC534B	-	07277300	RC535B LED43S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED43S	Nein	RC535B	-
07273500	RC534B LED43S/ LED43S/	LED43S	Nein	RC534B	-	07278000	RC535B LED50S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	LED50S	Nein	RC535B	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06288000	RC530B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	150 lm/W	1500 lm
06289700	RC530B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	2500 lm
06290300	RC530B LED34S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	142 lm/W	3400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06291000	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	138 lm/W	4000 lm
06355900	RC530B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	153 lm/W	1900 lm
06356600	RC530B LED31S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	144 lm/W	3100 lm

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06357300	RC530B LED43S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	4300 lm
06358000	RC530B LED50S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	130 lm/W	5000 lm
06292700	RC530B LED15S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	136 lm/W	1500 lm
06293400	RC530B LED25S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	135 lm/W	2500 lm
06294100	RC530B LED34S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	136 lm/W	3400 lm
06295800	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
06296500	RC532B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	150 lm/W	1500 lm
06297200	RC532B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	143 lm/W	2500 lm
06298900	RC532B LED34S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	142 lm/W	3400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06359700	RC532B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	153 lm/W	1900 lm
06360300	RC532B LED31S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	144 lm/W	3100 lm
06361000	RC532B LED43S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	4300 lm
06299600	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	103 lm/W	1500 lm
06300900	RC531B LED15S/ 830 PSD W8L113 PCV PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	96 lm/W	1500 lm
06301600	RC531B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2500 lm
06302300	RC531B LED25S/ 830 PSD W8L113 PCV PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	96 lm/W	2500 lm
06362700	RC531B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	107 lm/W	1900 lm
06363400	RC531B LED19S/ 830 PSD W8L141 PCV PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	101 lm/W	1900 lm
06303000	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L117	(0.38, 0.38)	4000 K	96 lm/W	1500 lm

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	PCV ACL PI5				
06304700	RC531B LED25S/ 840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	98 lm/W	2500 lm
06305400	RC533B LED15S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	103 lm/W	1500 lm
06306100	RC533B LED25S/ 840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2500 lm
06364100	RC533B LED19S/ 840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	107 lm/W	1900 lm
06365800	RC533B LED19S/ 830 PSD W8L141 PCV PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	101 lm/W	1900 lm
07222300	RC530B LED43S/ 840 PSD W8L150 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	4300 lm
07223000	RC530B LED50S/ 840 PSD W8L150 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	130 lm/W	5000 lm
07224700	RC530B LED43S/ 830 PSD W8L150 VPC PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	126 lm/W	4300 lm
07226100	RC531B LED19S/ 840 PSD W8L150 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	107 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
07227800	RC531B LED19S/ 830 PSD W8L150 VPC PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	101 lm/W	1900 lm
07214800	RC530B LED34S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	142 lm/W	3400 lm
07215500	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	138 lm/W	4000 lm
07216200	RC531B LED15S/ 840 PSD W8L125 VPC PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	103 lm/W	1500 lm
07220900	RC530B LED34S/ 830 PSD W8L125 VPC PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	3400 lm
07221600	RC531B LED15S/ 830 PSD W8L125 VPC PI5	(0.43, 0.40)	3000 K	96 lm/W	1500 lm
07225400	RC530B LED50S/ 840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	5000 lm
07217900	RC530B LED40S/ 840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
07205600	RC534B LED50S/ 840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm

TrueLine-Einbauleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Kor. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
07272800	RC534B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	4000 lm
07273500	RC534B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	4300 lm
07274200	RC534B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm
07275900	RC535B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Kor. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
07276600	RC535B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	4000 lm
07277300	RC535B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	4300 lm
07278000	RC535B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
06288000	RC530B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	10 W
06289700	RC530B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	17.5 W
06290300	RC530B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	24 W
06291000	RC530B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	29 W
06355900	RC530B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	12.4 W
06356600	RC530B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	21.5 W
06357300	RC530B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
06358000	RC530B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	38.5 W
06292700	RC530B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	11 W
06293400	RC530B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	18.5 W
06294100	RC530B LED34S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	25 W
06295800	RC530B LED40S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	30 W
06296500	RC532B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	10 W
06297200	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	17.5 W
06298900	RC532B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	24 W
06359700	RC532B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	12.4 W
06360300	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	21.5 W
06361000	RC532B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
06299600	RC531B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	14.6 W
06300900	RC531B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	15.6 W
06301600	RC531B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	24.5 W
06302300	RC531B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	26 W
06362700	RC531B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	17.8 W
06363400	RC531B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	18.8 W
06303000	RC531B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	15.6 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
06304700	RC531B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	25.5 W
06305400	RC533B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	14.6 W
06306100	RC533B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	24.5 W
06364100	RC533B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	17.8 W
06365800	RC533B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	18.8 W
07222300	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	32 W
07223000	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	38.5 W
07224700	RC530B LED43S/830 PSD W8L150 VPC PI5	34 W
07226100	RC531B LED19S/840 PSD W8L150 VPC PI5	17.8 W
07227800	RC531B LED19S/830 PSD W8L150 VPC PI5	18.8 W
07214800	RC530B LED34S/840 PSD W8L125 VPC PI5	24 W
07215500	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5	29 W
07216200	RC531B LED15S/840 PSD W8L125 VPC PI5	14.6 W
07220900	RC530B LED34S/830 PSD W8L125 VPC PI5	25.5 W
07221600	RC531B LED15S/830 PSD W8L125 VPC PI5	15.6 W
07225400	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	39.5 W
07217900	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	30 W
07205600	RC534B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	42.5 W
07272800	RC534B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	34.5 W
07273500	RC534B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	35.5 W
07274200	RC534B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	42.5 W
07275900	RC535B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	28 W
07276600	RC535B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	34.5 W
07277300	RC535B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	35.5 W
07278000	RC535B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	42.5 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Geometrie
06288000	RC530B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06289700	RC530B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06290300	RC530B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06291000	RC530B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06355900	RC530B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06356600	RC530B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06357300	RC530B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06358000	RC530B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06292700	RC530B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m
06293400	RC530B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m
06294100	RC530B LED34S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m
06295800	RC530B LED40S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m
06296500	RC532B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06297200	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06298900	RC532B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06359700	RC532B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06360300	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06361000	RC532B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06299600	RC531B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06300900	RC531B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06301600	RC531B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06302300	RC531B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06362700	RC531B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06363400	RC531B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06303000	RC531B LED15S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m

Order Code	Full Product Name	Geometrie
06304700	RC531B LED25S/840 PSD W8L117 PCV ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,17 m
06305400	RC533B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06306100	RC533B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
06364100	RC533B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
06365800	RC533B LED19S/830 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
07222300	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07223000	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07224700	RC530B LED43S/830 PSD W8L150 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07226100	RC531B LED19S/840 PSD W8L150 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07227800	RC531B LED19S/830 PSD W8L150 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07214800	RC530B LED34S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07215500	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07216200	RC531B LED15S/840 PSD W8L125 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07220900	RC530B LED34S/830 PSD W8L125 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07221600	RC531B LED15S/830 PSD W8L125 VPC PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07225400	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07217900	RC530B LED40S/840 PSD W8L125 VPC ACL PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07205600	RC534B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Breite 0,08 m, Länge 1,50 m
07272800	RC534B LED40S/840 PSD W8L125 VPC PI5 IP	Breite 0,08 m, Länge 1,25 m
07273500	RC534B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
07274200	RC534B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
07275900	RC535B LED34S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
07276600	RC535B LED40S/840 PSD W8L113 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,13 m
07277300	RC535B LED43S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m
07278000	RC535B LED50S/840 PSD W8L141 PCV PI5	Breite 0,08 m, Länge 1,41 m

