



TrueLine, infälld – äka ljusprofil: elegant, energieffektiv och kontorskompatibel

TrueLine, infälld

Arkitekter behöver en belysningslösning som passar den invändiga arkitekturen i byggnaden de arbetar med. De vill ha en ljusprofil med elegant design och mycket höga ljusnivåer. Beställare behöver energisnåla armaturer som även ger rätt ljusnivå enligt standarderna för kontorsbelysning. Infälld TrueLine klarar alla dessa krav. TrueLine finns även i utföranden för nedpendlat och utanpåliggande montage.

Fördelar

- Maximal enhetlighet i avslutsfönstret
- Extremt hög effektivitet
- De populäraste armaturhusmåttan bland arkitekter

Funktioner

- Ljusutbyte > 100 lm/W
- Kontorskompatibel
- Fristående och kontinuerliga linjer
- Finns även i nedpendlat utförande
- Direkt och indirekt ljus
- Homogent avslutsfönster
- Framtidssäkrad: PoE

TrueLine, infälld

Användning

- Kontor
- Utbildning
- Butiker

Varning och Säkerhet


- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130

Måttskiss



Produktinformation

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine_Recessed-U3



Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	≥90
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Ljusteknik

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC532B
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC530B

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- °	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B LED25S/930	- °	3000 K	133 lm/W	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
	SRD W8L120 VPC U4 W				
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 °	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 °	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	24 W
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	25,5 W
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27,5 W
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	35,5 W

