



Philips TrueLine gömme: Gerçek ıřık hattı

TrueLine, gömme

Mimarlar üzerinde alıřtıkları yerlerin iç mimarisine uygun aydınlatma özümlerine ihtiyaç duyuyor. Zarif bir tasarımın yanı sıra yüksek düzey aydınlatma özelliđi istiyorlar. Proje firmaları, ofis aydınlatma normlarıyla uyumlu olacak şekilde dođru ıřık düzeyini elde etmenin yanı sıra enerji tasarrufu yapabilmelerini sađlayacak aydınlatma armatürlerine ihtiyaç duyuyor. TrueLine, recessed her iki gereksinimi de karşılayabiliyor. TrueLine'ın sarkıt modeli de mevcuttur.

Faydaları

- Homojen ıřık dađılımı
- Lineer aydınlatma armatürü için son derece yüksek verimlilik
- Mimarlar için en popüler aydınlatma armatürü muhafaza boyutları

Özellikler

- 100 lm/W üzerinde aydınlatma verimi
- Ofis aydınlatma normları ile uyumlu
- Bađımsız ve lineer hatlar
- Sarkıt model de mevcuttur
- Direk ve endirek aydınlatma
- Homojen ıřık dađılımı
- Geleceđe yönelik: PoE

Uygulama

- Ofisler
- Eđitim
- Perakende

Güvenlik ve uyarılar

- Ürün IPX0'dır, su girişine karşı korumalı değildir. Bu nedenle, aydınlatma armatürünün kurulacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.

Versions










TrueLine-RC534B VPC





TrueLine-RC535B

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Titreşme değeri (PstLM)	1
Stroboskopik etki değeri (SVM)	0,4

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
----------------	-------

Onay ve Uygulama

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	RC531B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC533B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC533B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	RC530B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC534B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	RC535B

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			
		İlişkili Renk	Verimi	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	(nominal) (Nom)		
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	4000 K	139 lm/W	2.500 lm	Geniş ışın
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Geniş ışın
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	4000 K	106 lm/W	1.500 lm	Geniş ışın
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	4000 K	106 lm/W	1.500 lm	Geniş ışın
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	4000 K	127 lm/W	1.500 lm	Geniş ışın
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	110 lm/W	3.100 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			
		İlişkili Renk	Verimi	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	(nominal) (Nom)		
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	110 lm/W	3.100 lm	Geniş ışın
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	4000 K	145 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	Asimetrik ayna
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	138 lm/W	4.300 lm	Asimetrik ayna
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4000 K	138 lm/W	4.300 lm	Asimetrik ayna

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	31,5 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W

