



TrueLine - elegante und hocheffiziente LED-Pendelleuchten für das Büro

TrueLine-Pendelleuchten

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen.

Vorteile

- Elegantes Design: nur 55 mm schlank und 88 mm hoch
- Optiken für Bildschirmarbeitsplätze und allgemeine Räume
- Sehr hohe Leuchteneffizienz (bis zu 143 lm/W) und sehr lange Nutzlebensdauer - hohe Energieeinsparung und wartungsarm

TrueLine-Pendelleuchten

Merkmale

- Direkt-indirekt (70%-30%) und direkt strahlend
- Zwei Optiken: satiniert für Bildschirmarbeitsplätze (UGR19) und opal für allgemeine Anwendungen; beide sehr gleichmäßig, flächig leuchtend
- Einzelleuchten und Lichtbandleuchten zur Erstellung optisch durchlaufender Lichtbänder
- Zwei Längen: 1130 mm und 1410 mm
- Verschiedene Lichtstropfpakete
- Gehäuse in Aluminium oder Aluminium, weiß lackiert (RAL9003)
- Schaltbare und DALI-regelbare Betriebsgeräte (gleichspannungsgerecht)
- Optional mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung)
- Zukunftssicher: für Connected Office Lighting (PoE) vorbereitet

Anwendung

- Allgemeine Beleuchtung für Mittel- und Oberklasse-Bürogebäude

Spezifikationen

Typ	Leistung
SP530P (Direktlicht entsprechend Beleuchtungsnorm für Büros)	Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1130 und 1170mm, 4000-K-Versionen:
SP531P (Direktlicht entsprechend Beleuchtungsnorm für sonstige Räume)	10W (direkt 1500lm)
SP532P (Ausführung mit direktem/indirektem Licht entsprechend Beleuchtungsnorm für Büros)	17.5W (direkt 2500lm)
SP533P (Ausführung mit direktem/indirektem Licht entsprechend Beleuchtungsnorm für sonstige Räume)	24W (direkt 3400lm)
Lichtquelle	29W (direkt 4000lm)
	15,2W (direkt 1.500lm, indirekt 660lm, insgesamt 2.160lm)
	25,5 W (direkt 2.500lm, indirekt 1.100lm, insgesamt 3.600lm)
	35,5W (direkt 3.400lm, indirekt 1.550lm, insgesamt 4.950lm)
	42,5W (direkt 4.000lm, indirekt 1.850lm, insgesamt 5.850lm)
	Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1130 und 1170mm, 4000-K-Versionen:
	14.6W (direkt 1500lm)
	24.5W (direkt 2500lm)
	21W (direkt 1.500lm, indirekt 940lm, insgesamt 2.440lm)
	36W (direkt 2.500lm, indirekt 1600lm, insgesamt 4.100lm)
	Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1410 und 1450mm, 4000-K-Versionen:
	12.4W (direkt 1900lm)
	21.5W (direkt 3100lm)
	32W (direkt 4300lm)
	38.5W (direkt 5000lm)
	19,2W (direkt 1.900lm, indirekt 1.000lm, insgesamt 2.900lm)
	34,2W (direkt 3.100lm, indirekt 1.650lm, insgesamt 4.750lm)
	50W (direkt 4.300lm, indirekt 2.300lm, insgesamt 6.600lm)
	60W (direkt 5.000lm, indirekt 2.700lm, insgesamt 7.700lm)
	Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1410 und 1450mm, 4000-K-Versionen:
	17.8W (direkt 1900lm)
	32W (direkt 3100lm)
	29W (direkt 1.900lm, indirekt 1.400lm, insgesamt 3.300lm)
	51W (direkt 3.100lm, indirekt 2.300lm, insgesamt 5.400lm)

TrueLine-Pendelleuchten

Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1130 und 1170mm, 3000-K-Versionen:	Nutzlebensdauer	25.000 Stunden
10,6W (direkt 1500lm)	L90B50	
18,2W (direkt 2.500lm)	Treiber-Ausfallrate	1% pro 5.000 Stunden
25,5W (direkt 3400lm)	Durchschnittliche	+25°C
30,5W (direkt 4000lm)	Umgebungstemperatur	
16W (direkt 1.500lm, indirekt 660lm, insgesamt 2.160lm)	Betriebstemperaturbereich	+10 bis +40°C
26,5W (direkt 2.500lm, indirekt 1.100lm, insgesamt 3.600lm)	eich	
37,5W (direkt 3.400lm, indirekt 1.550lm, insgesamt 4.950lm)	Treiber	Integriert
44,5W (direkt 4.000lm, indirekt 1.850lm, insgesamt 5.850lm)	Stromversorgung/	PDS-60 24V; Versorgung für Innen- und Außenanwendungen
Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1130 und 1170mm, 3000K:	Datenverbindung	
15,6W (direkt 1500lm)	Netzspannung	220–240V/50–60Hz
26W (direkt 2500lm)	Dimmen	Kompatibel mit zahlreichen handelsüblichen Phasenabschrittdimmern
22W (direkt 1.500lm, indirekt 940lm, insgesamt 2.440lm)	Regelsystemeingang	0–16V, DALI
38,5W (direkt 2.500lm, indirekt 1.600lm, insgesamt 4.100lm)	Optionen	Zentrale Batterie
Entspricht der Beleuchtungsnorm für Büros (OC), 1410 und 1450mm, 3000-K-Versionen:	Material	Gehäuse: eloxiertes Aluminium Treibergehäuse: Stahl Abdeckung: PMMA oder Polycarbonat
13W (direkt 1900lm)	Farbe	Aluminium (ALU)
23W (direkt 3100lm)	Optische Abdeckung	Bürotauglich: PMMA, halbtransparent Sonstige Räume: Polycarbonat, opal
34W (direkt 4300lm)	Anschluss	Schnellsteckverbinder (PI) oder mit Zugentlastung (PIP)
40,5W (direkt 5000lm)	Wartung	Optisches Modul austauschbar; keine Innenreinigung erforderlich
20W (direkt 1.900lm, indirekt 1.000lm, insgesamt 2.900lm)	Installation	Befestigung durch Halterungen Einzel- oder in Reihe, hängende Anbindung mit drei verschiedenen Optionen: SM2 (ein Zweidrahtbehälter, ein Reutlinger für die Deckenseite, ein Deckenbaldachin) SW2 (ein Zweidrahtbehälter, ein (für LF1) oder zwei (für BV/LE1) Reutlinger, ein Werkzeug zum Justieren des Ausrichtungsprofils (für LF1)) SMTT (ein Zweidrahtbehälter, ein (für LF1) oder zwei (für BV/LE1) Clips für Decken mit T-Tragprofilen, ein (für LF1) oder zwei (für BV/LE1) Reutlinger, ein Werkzeug zum Justieren des Ausrichtungsprofils (für LF1)) Durchgangsverdrahtung möglich
36W (direkt 3.100lm, indirekt 1.650lm, insgesamt 4.750lm)	Anmerkungen	Das Abhängeset wird mit der Leuchte geliefert
53W (direkt 4.300lm, indirekt 2.300lm, insgesamt 6.600lm)		
64W (direkt 5.000lm, indirekt 2.700lm, insgesamt 7.700lm)		
Entspricht der Beleuchtungsnorm für sonstige Räume (NOC), 1410 und 1450mm, 3000-K-Versionen:		
18,8W (direkt 1900lm)		
34W (direkt 3100lm)		
31W (direkt 1.900lm, indirekt 1.400lm, insgesamt 3.300lm)		
55W (direkt 3.100lm, indirekt 2.300lm, insgesamt 5.400lm)		
Abstrahlungswinkel	80° (OC), 110° (NOC)	
Lichtstrom	1500 bis 7700lm (4000K)	
Farbtemperatur	3.000 oder 4.000K	
Farbwiedergabeindex	>80	
Nutzlebensdauer	70.000 Stunden	
L70B50		
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden	
L80B50		

TrueLine-Pendelleuchten

Versions



TrueLine DIRECT/INDIRECT OC -
LED Module, system flux 3600 lm
- 1130 mm



TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC -
LED Module, system flux 2400 lm
- 1170 mm



TrueLine Suspended DIRECT Asym

Produktdetails

TrueLine, suspended SP530P
SP532P L1130 ALU Detail photo



TrueLine_suspended-
SP530P_SP531P_SP532P_SP533P
_ALU-DP24

TrueLine-Pendelleuchten

Produktdetails



TrueLine_suspended-
SP530P_SP531P_SP532P_SP533P
_SM2_ALU-DP17



TrueLine_suspended-
SP530P_SP532P_L1130_ALU-
DP02



TrueLine_suspended-
SP531P_SP533P_L1130_ALU-DP01



TrueLine_suspended-
SP530P_SP532P_ACL_L1170_ALU
-DP03



TrueLine, suspended SP530P
SP532P LE1 LF1 ALU Detail photo



TrueLine, suspended SP530P
SP532P LE1 LF1 ALU Detail photo



TrueLine, suspended SP530P
SP531P SP532P SP533P LF1 SMTT
Detail photo



TrueLine, suspended SP530P
SP531P SP532P SP533P LF1 SW2
Detail photo

TrueLine-Pendelleuchten

Produktdetails



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	1%

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP40

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Allgemeine Eigenschaften

Socket	-
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Typ optische Abdeckung/Linse	PM
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC plus mark
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Anzahl Lichtquellen	1
Optiktyp	nein
UL-Zeichen	Nein

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06270500	SP532P LED21S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06271200	SP532P LED21S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06272900	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06273600	SP532P LED36S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06274300	SP532P LED58S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06307800	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	Nein
06324500	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06325200	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06326900	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06327600	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06328300	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06329000	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06330600	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06331300	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06332000	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06333700	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06334400	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06335100	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
06348100	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Nein
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	Ja
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	Ja
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Ja
06275000	SP532P LED21S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Ja
06276700	SP532P LED36S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Ja
06277400	SP532P LED49S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Ja
06337500	SP532P LED29S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Ja
06338200	SP532P LED47S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Ja
06339900	SP532P LED66S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Ja
06349800	SP533P LED33S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	Ja
06350400	SP533P LED54S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	Ja
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	Nein
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	Nein
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	Nein
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	Nein
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	Nein
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	Nein
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	Nein
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Ja
06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Ja
06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Nein
06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Nein
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Nein
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Nein

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06307800	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	220-240 V
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06324500	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06325200	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06326900	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V	06327600	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V	06328300	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V	06329000	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06270500	SP532P LED21S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06330600	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06271200	SP532P LED21S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06331300	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06272900	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06332000	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06273600	SP532P LED36S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06333700	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06274300	SP532P LED58S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V	06334400	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
06335100	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220 bis 240 V
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220-240 V
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220-240 V
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
06348100	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	220-240 V
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	220-240 V
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	220-240 V
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	220 bis 240 V
06275000	SP532P LED21S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	220-240 V
06276700	SP532P LED36S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	220-240 V
06277400	SP532P LED49S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	220-240 V
06337500	SP532P LED29S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
06338200	SP532P LED47S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	220-240 V
06339900	SP532P LED66S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	220-240 V
06349800	SP533P LED33S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	220-240 V
06350400	SP533P LED54S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	220-240 V
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	220-240 V
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	220-240 V
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220 bis 240 V
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	220 bis 240 V
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	220-240 V
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	220-240 V
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	220-240 V
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	220-240 V
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220 bis 240 V
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220 bis 240 V
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220 bis 240 V
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220 bis 240 V
06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	220-240 V
06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	220-240 V
06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	220-240 V
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 bis 240 V
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 bis 240 V

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtrege	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	- °	GRT	LED34S	Nein	87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED66S	Nein
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	- °	GRT	LED40S	Nein	87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED66S	Nein
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED49S	Nein	87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED77S	Nein
87119500	SP532P LED58S/840 PSD	-	-	LED58S	Nein						

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtrege	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
06270500	SP532P LED21S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED21S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU				
						06327600	SP532P LED47S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED47S	Nein
06271200	SP532P LED21S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED21S	Nein		830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU				
						06328300	SP532P LED77S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED77S	Nein
06272900	SP532P LED36S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED36S	Nein		830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU				
						06329000	SP532P LED29S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED29S	Nein
06273600	SP532P LED36S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED36S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 9003				
						06330600	SP532P LED29S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED29S	Nein
06274300	SP532P LED58S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	GRT	LED58S	Nein		830 PSD PI5 SM2 L1410 9003				
						06331300	SP532P LED47S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED47S	Nein
06307800	SP532P LED36S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	-	GRT	LED36S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 9003				
						06332000	SP532P LED47S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED47S	Nein
06324500	SP532P LED29S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED29S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 9003				
						06333700	SP532P LED66S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED66S	Nein
06325200	SP532P LED29S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	GRT	LED29S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 9003				
						06334400	SP532P LED66S/ 830 PSD PI5 SM2	-	-	LED66S	Nein
06326900	SP532P LED47S/	-	GRT	LED47S	Nein		830 PSD PI5 SM2				

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtrege	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
	L1410					87437000	SP533P	-	-	LED54S	Nein
	9003						LED54S/				
06335100	SP532P	-	GRT	LED77S	Nein		840 PSD				
	LED77S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1410				
	PI5 SM2						ALU				
	L1410					87438700	SP533P	-	GRT	LED33S	Nein
	9003						LED33S/				
06336800	SP532P	-	GRT	LED77S	Nein		830 PSD				
	LED77S/						PI5 SM2				
	830 PSD						L1410				
	PI5 SM2						ALU				
	L1410					06280400	SP533P	-	GRT	LED24S	Nein
	9003						LED24S/				
06340500	SP532P	-	GRT	LED29S	Nein		840 PSD				
	LED29S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1130				
	LE1 PI5						ALU				
	SM2					06281100	SP533P	-	GRT	LED41S	Nein
	L1410						LED41S/				
06341200	SP532P	-	GRT	LED29S	Nein		830 PSD				
	LED29S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1130				
	LF1 PI5						ALU				
	SM2					06343600	SP533P	-	GRT	LED33S	Nein
	L1410						LED33S/				
06342900	SP532P	-	GRT	LED47S	Nein		840 PSD				
	LED47S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1410				
	LF1 PI5						ALU				
	SM2					06344300	SP533P	-	GRT	LED54S	Nein
	L1410						LED54S/				
87122500	SP531P	-	GRT	LED15S	Nein		830 PSD				
	LED15S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1410				
	PI5 SM2						ALU				
	L1130					06345000	SP533P	-	GRT	LED33S	Nein
	ALU						LED33S/				
87123200	SP533P	-	GRT	LED41S	Nein		840 PSD				
	LED41S/						PI5 SM2				
	840 PSD						L1410				
	PI5 SM2						9003				
	L1130					06346700	SP533P	-	GRT	LED33S	Nein
	ALU						LED33S/				
87133100	SP533P	-	GRT	LED24S	Nein		830 PSD				
	LED24S/						PI5 SM2				
	830 PSD						L1410				
	PI5 SM2						9003				
	L1130					06347400	SP533P	-	-	LED54S	Nein
	ALU						LED54S/				

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtrege	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
	840 PSD PI5 SM2 L1410 9003						L1450 ALU				
06348100	SP533P LED54S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	-	GRT	LED54S	Nein	06338200	SP532P LED47S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	-	GRT	LED47S	ACL
87125600	SP530P LED40S/ 840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	- °	GRT	LED40S	ACL	06339900	SP532P LED66S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	-	GRT	LED66S	ACL
87126300	SP532P LED58S/ 840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	-	GRT	LED58S	ACL	06349800	SP533P LED33S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	-	GRT	LED33S	ACL
87433200	SP532P LED77S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	-	GRT	LED77S	ACL	06350400	SP533P LED54S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	-	GRT	LED54S	ACL
06275000	SP532P LED21S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	-	GRT	LED21S	ACL	87128700	SP532P LED36S/ 840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	-	GRT	LED36S	Nein
06276700	SP532P LED36S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	-	GRT	LED36S	ACL	87129400	SP532P LED36S/ 840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	-	GRT	LED36S	Nein
06277400	SP532P LED49S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	-	GRT	LED49S	ACL	87434900	SP532P LED47S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	-	GRT	LED47S	Nein
06337500	SP532P LED29S/ 840 PSD ACL SM2	-	GRT	LED29S	ACL	87436300	SP532P LED47S/ 840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	-	GRT	LED47S	Nein

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtrege	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
07279700	SP534P LED34S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	-	-	LED34S	Nein		840 PSD ACL PI5 SM2 L1170				
						06283500	SP533P LED41S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	-	GRT	LED41S	ACL
07280300	SP534P LED34S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	-	-	LED34S	Nein		840 PSD ACL PI5 SM2 L1170				
						06351100	SP533P LED33S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	-	GRT	LED33S	Nein
07281000	SP534P LED40S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	-	-	LED40S	Nein		840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410				
						06352800	SP533P LED54S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	-	GRT	LED54S	Nein
07282700	SP534P LED40S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	-	-	LED40S	Nein		840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410				
						06353500	SP533P LED33S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	-	GRT	LED33S	Nein
07283400	SP534P LED43S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	-	-	LED43S	Nein		840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410				
						06354200	SP533P LED54S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	-	GRT	LED54S	Nein
07284100	SP534P LED43S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	-	-	LED43S	Nein		840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410				
						07208700	SP534P LED40S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	-	-	LED40S	Nein
07285800	SP534P LED50S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	-	-	LED50S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU				
						07209400	SP534P LED50S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	-	-	LED50S	Nein
07286500	SP534P LED50S/ 840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	-	-	LED50S	Nein		840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU				
06282800	SP533P LED24S/	-	GRT	LED24S	ACL						

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP530P	-	OC
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP530P	-	OC
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
06270500	SP532P LED21S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
06271200	SP532P LED21S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
06272900	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
06273600	SP532P LED36S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
06274300	SP532P LED58S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP532P	-	OC
06307800	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06324500	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
06325200	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
06326900	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
06327600	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
06328300	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP532P	-	OC
06329000	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06330600	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06331300	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06332000	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06333700	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06334400	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06335100	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP532P	Signalweiß	OC
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP532P	-	OC
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP532P	-	OC
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP532P	-	OC
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP531P	-	NOC

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP533P	-	NOC
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP533P	-	NOC
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP533P	-	NOC
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP533P	-	NOC
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP533P	-	NOC
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP533P	-	NOC
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP533P	-	NOC
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP533P	-	NOC
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP533P	Signalweiß	NOC
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP533P	Signalweiß	NOC
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP533P	Signalweiß	NOC
06348100	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	SP533P	Signalweiß	NOC
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	SP530P	-	OC
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	SP532P	-	OC
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	SP532P	-	OC

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
06275000	SP532P LED21S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	SP532P	-	OC
06276700	SP532P LED36S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	SP532P	-	OC
06277400	SP532P LED49S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	SP532P	-	OC
06337500	SP532P LED29S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	SP532P	-	OC
06338200	SP532P LED47S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	SP532P	-	OC
06339900	SP532P LED66S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	SP532P	-	OC
06349800	SP533P LED33S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	SP533P	-	NOC
06350400	SP533P LED54S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	SP533P	-	NOC
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	SP532P	-	OC
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	SP532P	-	OC
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP532P	-	OC
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	SP532P	-	OC
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	SP534P	-	OC
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	SP534P	-	OC
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	SP534P	-	OC
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	SP534P	-	OC

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP534P	-	OC
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP534P	-	OC
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP534P	-	OC
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP534P	-	OC
06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	SP533P	-	NOC
06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	SP533P	-	NOC

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Standard-	
			RAL-Farbe	Typbeschreibung
06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP533P	-	NOC
06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	SP533P	-	NOC
06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP533P	-	NOC
06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	SP533P	-	NOC
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	SP534P	-	OC
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	SP534P	-	OC

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full				
	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
87116400	SP530P LED34S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	142 lm/W	3400 lm
87117100	SP530P LED40S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	138 lm/W	4000 lm
87118800	SP532P LED49S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	132 lm/W	4950 lm
87119500	SP532P LED58S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	138 lm/W	5850 lm
87430100	SP532P LED66S/ 840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	132 lm/W	6600 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
87431800	PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	125 lm/W	6600 lm
87432500	SP532P LED77S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	128 lm/W	7700 lm
06270500	SP532P LED21S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	142 lm/W	2160 lm
06271200	SP532P LED21S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	142 lm/W	2160 lm

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06272900	SP532P LED36S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	3600 lm
06273600	SP532P LED36S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	136 lm/W	3600 lm
06274300	SP532P LED58S/ 830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	131 lm/W	5850 lm
06307800	SP532P LED36S/ 840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	3600 lm
06324500	SP532P LED29S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2900 lm
06325200	SP532P LED29S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	145 lm/W	2900 lm
06326900	SP532P LED47S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	140 lm/W	4750 lm
06327600	SP532P LED47S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	132 lm/W	4750 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06328300	SP532P LED77S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	120 lm/W	7700 lm
06329000	SP532P LED29S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2900 lm
06330600	SP532P LED29S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	145 lm/W	2900 lm
06331300	SP532P LED47S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	140 lm/W	4750 lm
06332000	SP532P LED47S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	132 lm/W	4750 lm
06333700	SP532P LED66S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	132 lm/W	6600 lm
06334400	SP532P LED66S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	125 lm/W	6600 lm
06335100	SP532P LED77S/ 840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	128 lm/W	7700 lm

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	120 lm/W	7700 lm
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2900 lm
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	151 lm/W	2900 lm
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	140 lm/W	4750 lm
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	103 lm/W	1500 lm
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	114 lm/W	4100 lm
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	2440 lm
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3300 lm
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	2440 lm
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	4100 lm
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	114 lm/W	3300 lm
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.43, 0.40)	3000 K	98 lm/W	5400 lm
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	114 lm/W	3300 lm
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3300 lm
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	5400 lm

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06348100	SP533P LED54S/ 830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	(0.43, 0.40)	3000 K	98 lm/W	5400 lm
87125600	SP530P LED40S/ 840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4000 lm
87126300	SP532P LED58S/ 840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	134 lm/W	5850 lm
87433200	SP532P LED77S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	126 lm/W	7700 lm
06275000	SP532P LED21S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	2160 lm
06276700	SP532P LED36S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	(0.38, 0.38)	4000 K	136 lm/W	3600 lm
06277400	SP532P LED49S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	(0.38, 0.38)	4000 K	136 lm/W	4950 lm
06337500	SP532P LED29S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	144 lm/W	2900 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
06338200	SP532P LED47S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	136 lm/W	4750 lm
06339900	SP532P LED66S/ 840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	129 lm/W	6600 lm
06349800	SP533P LED33S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	(0.38, 0.38)	4000 K	110 lm/W	3300 lm
06350400	SP533P LED54S/ 840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	5400 lm
87128700	SP532P LED36S/ 840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	3600 lm
87129400	SP532P LED36S/ 840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	141 lm/W	3600 lm
87434900	SP532P LED47S/ 840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	140 lm/W	4750 lm
87436300	SP532P LED47S/ 840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	140 lm/W	4750 lm

TrueLine-Pendelleuchten

Full						Full					
Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Order Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3400 lm	06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	(0.38, 0.38)	4000 K	111 lm/W	2440 lm
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3400 lm	06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	(0.38, 0.38)	4000 K	111 lm/W	4100 lm
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	4000 lm	06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	114 lm/W	3300 lm
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	4000 lm	06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	5400 lm
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	4300 lm	06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	114 lm/W	3300 lm
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	4300 lm	06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	5400 lm
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm	07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	116 lm/W	4000 lm
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm	07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38)	4000 K	118 lm/W	5000 lm

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	24 W
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	29 W
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	35.5 W
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	42.5 W
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	50 W
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	53 W
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	60 W
06270500	SP532P LED21S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	15.2 W
06271200	SP532P LED21S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	15.2 W
06272900	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	25.5 W
06273600	SP532P LED36S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	26.5 W
06274300	SP532P LED58S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	44.5 W
06307800	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	25.5 W
06324500	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	19.2 W
06325200	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	20 W
06326900	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34 W
06327600	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	36 W
06328300	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	64 W
06329000	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	19.2 W
06330600	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	20 W
06331300	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	34 W
06332000	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	36 W
06333700	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	50 W
06334400	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	53 W
06335100	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	60 W
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	64 W
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	19.2 W
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	19.2 W
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	34 W
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14.6 W
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	36 W
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	22 W
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	51 W
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	31 W
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	21 W
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	38.5 W
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	29 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	55 W
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	29 W
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	31 W
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	51 W
06348100	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	55 W
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	30 W
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	43.5 W
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	61 W
06275000	SP532P LED21S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	16.2 W
06276700	SP532P LED36S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	26.5 W
06277400	SP532P LED49S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	36.5 W
06337500	SP532P LED29S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	20.2 W
06338200	SP532P LED47S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	35.5 W
06339900	SP532P LED66S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	51 W
06349800	SP533P LED33S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	30 W
06350400	SP533P LED54S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	52 W
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	25.5 W
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	25.5 W
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	34 W
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	34 W
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	28 W
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	28 W
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	34.5 W
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	34.5 W
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	35.5 W
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	35.5 W
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	42.5 W
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	42.5 W
06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	22 W
06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	37 W
06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	29 W
06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	51 W
06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	29 W
06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	51 W
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	34.5 W
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	42.5 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06270500	SP532P LED21S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06271200	SP532P LED21S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06272900	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06273600	SP532P LED36S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Farbe
06274300	SP532P LED58S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06307800	SP532P LED36S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	Weiß
06324500	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06325200	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06326900	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06327600	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06328300	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06329000	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Weiß
06330600	SP532P LED29S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Weiß
06331300	SP532P LED47S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Aluminium
06332000	SP532P LED47S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	Weiß

TrueLine-Pendelleuchten

Order Code	Full Product Name	Farbe
06333700	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06334400	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06335100	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06336800	SP532P LED77S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06340500	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06341200	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06342900	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06280400	SP533P LED24S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06281100	SP533P LED41S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
06343600	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06344300	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
06345000	SP533P LED33S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06346700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06347400	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
06348100	SP533P LED54S/830 PSD PI5 SM2 L1410 9003	RAL standard (zu bestimmen)
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	Aluminium
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Farbe
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Aluminium
06275000	SP532P LED21S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Aluminium
06276700	SP532P LED36S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Aluminium
06277400	SP532P LED49S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Aluminium
06337500	SP532P LED29S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Aluminium
06338200	SP532P LED47S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Aluminium
06339900	SP532P LED66S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	Aluminium
06349800	SP533P LED33S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	Aluminium
06350400	SP533P LED54S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1450	Aluminium
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	Aluminium
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	Aluminium
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	Aluminium
07279700	SP534P LED34S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	Aluminium
07280300	SP534P LED34S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	Aluminium
07281000	SP534P LED40S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	Aluminium
07282700	SP534P LED40S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1130	Aluminium
07283400	SP534P LED43S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
07284100	SP534P LED43S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
07285800	SP534P LED50S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
07286500	SP534P LED50S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06282800	SP533P LED24S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Aluminium
06283500	SP533P LED41S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170	Aluminium
06351100	SP533P LED33S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06352800	SP533P LED54S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06353500	SP533P LED33S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
06354200	SP533P LED54S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	Aluminium
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium

