



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

TrueLine Suspension

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu



TrueLine-SP530 L2810 Alu



SP530P with U4 BK sensor




TrueLine-SP530 L570 Alu



TrueLine-Suspended-U3


TrueLine Suspension

Schéma dimensionnel



TrueLine Suspension

Schéma dimensionnel



TrueLine Suspension

Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

TrueLine Suspension

Détails sur le produit



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
--------------------	-------------

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Approbation et application

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP532P
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 unité	SP534P
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP532P
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP534P
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 unité	SP530P
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 unité	SP532P
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP533P
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP530P
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	1 unité	SP530P
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP531P
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP530P
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP530P
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP533P
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 unité	SP532P
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP533P
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP534P
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP533P
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP533P
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP533P
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	1 unité	SP530P
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	1 unité	SP530P
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	1 unité	SP530P
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	1 unité	SP530P
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP530P
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP534P
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 unités	SP532P
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 unité	SP531P
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 unité	SP533P
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 unité	SP530P
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 unités	SP530P
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 unités	SP532P
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LFIPI3 L2290 ALU	1 unité	SP531P
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP532P
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP533P
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP533P
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP530P
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP532P

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP533P
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unité	SP530P
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unité	SP532P
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 unité	SP530P
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 unité	SP530P
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 unité	SP532P
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 unité	SP530P
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unité	SP531P
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unité	SP532P
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 unité	SP532P
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unité	SP531P
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unité	SP530P
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unité	SP532P
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unité	SP532P
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM2TL1130BK	1 unité	SP532P
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP532P
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM2TL1130AL	1 unité	SP532P
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 unité	SP532P
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP534P
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP532P
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 unité	SP532P
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 unité	SP532P
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 unités	SP533P
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unité	SP532P
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 unité	SP530P
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unité	SP532P

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité		Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux	
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Miroir asymétrique
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Miroir asymétrique
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD	4000 K	139 lm/W	1.700 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité		Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux	
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	3000 K	132 lm/W	2.450 lm	Faisceau extensif
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4.100 lm	Faisceau extensif
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température		Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	149 lm/W	2.500 lm	Faisceau extensif
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Faisceau extensif
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Faisceau extensif
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Faisceau extensif
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4.950 lm	Faisceau extensif
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7.700 lm	Faisceau extensif
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température		Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
	PI5 SM2 L1410 WH				
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4.000 lm	Miroir asymétrique
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2.400 lm	Faisceau extensif
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2.100 lm	Faisceau extensif
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Faisceau extensif
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4.950 lm	Faisceau extensif
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température		Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	4000 K	143 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Miroir asymétrique
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK K	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Faisceau extensif
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1.200 lm	Faisceau extensif
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8.600 lm	Faisceau extensif
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LFIPI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7.200 lm	Faisceau extensif
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD	4000 K	122 lm/W	4.800 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température		Flux lumineux	Type d'optique
		de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)		
	PI5 SM2 L2250 ALU				
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8.200 lm	Faisceau extensif
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3.800 lm	Faisceau extensif
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5.800 lm	Faisceau extensif
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9.800 lm	Faisceau extensif
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Faisceau extensif
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1.050 lm	Faisceau extensif
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6.200 lm	Faisceau extensif
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9.400 lm	Faisceau extensif
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Efficacité		Type
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Flux	
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1.500 lm		Faisceau extensif
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3.400 lm		Faisceau extensif
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2.900 lm		Faisceau extensif
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm		Faisceau extensif
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3.600 lm		Faisceau extensif
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm		Faisceau extensif
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3.600 lm		Faisceau extensif
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	4000 K	138 lm/W	2.900 lm		Faisceau extensif
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm		Miroir asymétrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Efficacité		Type
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Flux	
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm		Faisceau extensif
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm		Faisceau extensif
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.600 lm		Faisceau extensif
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.300 lm		Faisceau extensif
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm		Faisceau extensif
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm		Faisceau extensif
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm		Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 à 240 V	34 W
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	220 à 240 V	26 W
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 à 240 V	21 W
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 à 240 V	32,5 W
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	220 à 240 V	12,2 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	220 à 240 V	18,6 W
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	35,5 W
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 à 240 V	21 W
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	36 W
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	34 W

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	51 à 54 V	16,8 W
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	14,4 W
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	30,5 W
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	57 W
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	26,5 W
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	44 W
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	24,5 W
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	29,5 W
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	38,5 W
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	60 W
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	220 à 240 V	26,5 W
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 à 240 V	29,5 W
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	31 W
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	21 W
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	16,4 W
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	28 W
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	21 W
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	48 W
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	46,5 W
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	36,5 W
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 à 240 V	48 W
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 à 240 V	34 W
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	51 à 54 V	21 W
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	51 à 54 V	28 W
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	51 à 54 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	51 à 54 V	30 W
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 à 240 V	28,5 W
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 à 240 V	38,5 W
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	220 à 240 V	57 W
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	220 à 240 V	7,2 W
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	220 à 240 V	11 W
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	220 à 240 V	23 W
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	220 à 240 V	40 W
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	220 à 240 V	71 W
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	220 à 240 V	29 W
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 à 240 V	52 W
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 à 240 V	39,5 W
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 à 240 V	69 W
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 à 240 V	28 W
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 à 240 V	44 W
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 à 240 V	58 W
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 à 240 V	36 W
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 à 240 V	71 W
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	220 à 240 V	44 W
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	220 à 240 V	6 W
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	220 à 240 V	8,5 W
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	220 à 240 V	37,5 W
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 à 240 V	46 W
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 à 240 V	67 W
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	220 à 240 V	34 W

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 à 240 V	14,4 W
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 à 240 V	24,5 W
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 à 240 V	22 W
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 à 240 V	21 W
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	220 à 240 V	26,5 W
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 à 240 V	21 W
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	220 à 240 V	26,5 W
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	220 à 240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 à 240 V	32,5 W
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 à 240 V	34 W
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	220 à 240 V	26,5 W
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	220 à 240 V	29 W
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	220 à 240 V	33 W
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 à 240 V	34 W
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	220 à 240 V	28 W
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 à 240 V	47,5 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Aluminium
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Noir RAL 9004
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Noir RAL 9004
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Blanc RAL 9003
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Noir RAL 9004
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Blanc RAL 9003
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Blanc RAL 9003
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Noir RAL 9004
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Aluminium
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Noir RAL 9004
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Noir RAL 9004
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Noir RAL 9004
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminium
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Blanc RAL 9003
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Blanc RAL 9003
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Blanc RAL 9003
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Noir RAL 9004
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Noir RAL 9004
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Noir RAL 9004

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Noir RAL 9004
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Noir RAL 9004
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Noir RAL 9004
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Aluminium
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Aluminium
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Aluminium
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminium
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Classe de sécurité I
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Classe de sécurité I
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Classe de sécurité I
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Classe de sécurité I
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Classe de sécurité I
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Classe de sécurité I
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Classe de sécurité I
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Classe de sécurité III
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Classe de sécurité I
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Classe de sécurité I
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Classe de sécurité I
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Classe de sécurité I
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Classe de sécurité III
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Classe de sécurité III
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Classe de sécurité III
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Classe de sécurité III

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Classe de sécurité I
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Classe de sécurité I
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Classe de sécurité I
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Classe de sécurité I
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Classe de sécurité I
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Classe de sécurité I
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Classe de sécurité I
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Classe de sécurité I
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Classe de sécurité I
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Classe de sécurité I
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Classe de sécurité I
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Classe de sécurité I
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Classe de sécurité I
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Classe de sécurité I
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Classe de sécurité I
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Classe de sécurité I
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Classe de sécurité I
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Classe de sécurité I
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Classe de sécurité I
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Classe de sécurité I
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Classe de sécurité I
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Classe de sécurité I
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Classe de sécurité I
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Classe de sécurité I
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Classe de sécurité I
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Classe de sécurité I
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Classe de sécurité I
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Classe de sécurité I

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Classe de sécurité I
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Classe de sécurité I
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Classe de sécurité I
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Classe de sécurité I
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Classe de sécurité I
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Classe de sécurité I
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Classe de sécurité I
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Classe de sécurité I
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Classe de sécurité I

