



TrueLine, pendelmontage – Een echte lichtlijn: elegant, energiezuinig en voldoet volledig aan de kantoorverlichtingsno rmen

TrueLine, hangend

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

TrueLine, hangend

Voordelen

- Het meest egale lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten

Kenmerken

- Lichtrendement 147 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in inbouwuitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE

Toepassing

- Hoogwaardige verlichting voor midden- en hoogsegment kantoorgebouwen

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK




SP530P with U4 BK sensor




TrueLine-SP530 L2810 WH

Maatschets



Maatschets



TrueLine, hangend

Productgegevens



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Productgegevens



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's	Code productfamilie
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unit	SP532P
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 unit	SP534P
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unit	SP532P
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unit	SP534P
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 unit	SP530P
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 unit	SP532P
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP533P
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unit	SP532P
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP530P
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP532P
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	1 unit	SP530P
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP531P
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP530P
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP532P
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP530P
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP533P
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP532P
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 unit	SP532P
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unit	SP533P
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP534P
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP533P
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP533P
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP532P
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP532P
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP533P
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unit	SP532P
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unit	SP532P
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	1 unit	SP530P
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	1 unit	SP530P
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	1 unit	SP530P
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	1 unit	SP530P
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unit	SP530P
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unit	SP534P
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 units	SP532P
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 unit	SP531P
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 unit	SP533P
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 unit	SP530P
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 units	SP530P
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 units	SP532P
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	1 unit	SP531P
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unit	SP532P
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unit	SP533P
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unit	SP533P
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unit	SP530P
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unit	SP532P
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unit	SP533P

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's	Code productfamilie
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unit	SP530P
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unit	SP532P
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 unit	SP530P
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 unit	SP530P
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 unit	SP532P
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 unit	SP530P
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unit	SP531P
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unit	SP532P
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 unit	SP532P
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unit	SP531P
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unit	SP530P
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unit	SP532P
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unit	SP532P
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	1 unit	SP532P
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unit	SP532P
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	1 unit	SP532P
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 unit	SP532P
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unit	SP534P
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unit	SP532P
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 unit	SP532P
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 unit	SP532P
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 units	SP533P
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unit	SP532P
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 unit	SP530P
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unit	SP532P

Gegevens lichttechniek

		Gecorreleerde	Lichtrendement					Gecorreleerde	Lichtrendement		
Order Code	Full Product Name	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiek	Order Code	Full Product Name	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel	8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	3000 K	132 lm/W	2.450 lm	Brede bundel
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Asymmetrische spiegel	8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4.100 lm	Brede bundel
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel	8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Asymmetrische spiegel	8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Brede bundel
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1.700 lm	Brede bundel	8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel

TrueLine, hangend

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiek	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiekttype
			Lichtstroom						Lichtstroom		
8719514972261	SP530P	4000 K	149 lm/W	2.500 lm	Brede bundel	8719514972667	PSD PI5 SM2	4000 K	116 lm/W	2.400 lm	Brede bundel
	LED25S/940						L1130 ALU				
	POE SW2 L1130						LED24S/940				
8719514972377	SP531P	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Brede bundel	8719514972391	PSD PI5 SM2	4000 K	132 lm/W	2.100 lm	Brede bundel
	LED15S/940 PSD						L1130 ALU				
	PI5 SM2 L1130						LED21S/940 PSD				
8719514972339	SP530P	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Brede bundel	8719514972698	PI5 SM2 L1130	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Brede bundel
	LED43S/940						ALU				
	PSD PI5 SM2						LED33S/940				
8719514972650	SP532P	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Brede bundel	8719514972452	PSD PI5 SM2	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel
	LED77S/940						L1410 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED29S/940				
8719514972506	SP532P	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Brede bundel	8719514972612	PSD PI5 SM2	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Brede bundel
	LED36S/940						L1410 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED66S/940				
8719514972605	SP532P	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Brede bundel	8719514972711	PSD PI5 SM2	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Brede bundel
	LED58S/940						L1410 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED54S/940				
8719514972278	SP530P	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972599	PSD PI5 SM2	4000 K	136 lm/W	4.950 lm	Brede bundel
	LED34S/940						L1410 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED49S/940				
8719514972674	SP533P	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Brede bundel	8719514972629	PSD PI5 SM2	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Brede bundel
	LED33S/930						L1130 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED66S/940				
8719514972582	SP532P	3000 K	129 lm/W	4.950 lm	Brede bundel	8719514972568	PSD PI5 SM2	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel
	LED49S/930						L1410 WH				
	PSD PI5 SM2						LED47S/940				
8719514972643	SP532P	3000 K	128 lm/W	7.700 lm	Brede bundel	8719514972353	PSD PI5 SM2	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Brede bundel
	LED77S/930						L1410 WH				
	PSD PI5 SM2						LED31S/940				
8719514972513	SP532P	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Brede bundel	8719514972308	POE U3 SW2	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
	LED36S/940						L1450 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED40S/940				
8719514972681	SP533P	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Brede bundel	8719514972292	POE U3 SW2	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
	LED33S/930						L1170 ALU				
	PSD PI5 SM2						LED40S/940				
8719514972735	SP534P	4000 K	129 lm/W	4.000 lm	Asymmetrische spiegel		POE U0 SW2				
	LED40S/940						L1170 ALU				

TrueLine, hangend

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Optiek	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		Lichtstroom	Optiektipe
8719514972346	SP530P	4000 K	143 lm/W	4.300 lm	Brede bundel	8719514973053	PSD PI5 SM2	3000 K	136 lm/W	3.800 lm	Brede bundel	
	LED43S/940						L2250 ALU					
	POE U0 SW2						LED38S/930					
	L1450 ALU						PSD LF1 PI5					
8719514972315	SP530P	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Brede bundel	8719514973091	PSD LF1 PI5	3000 K	132 lm/W	5.800 lm	Brede bundel	
	LED40S/940						L2810 ALU					
	PSD PI5 SM2						LED58S/930					
	L1130 ALU						PSD LF1 PI5					
8719514972766	SP534P	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Asymmetrische spiegel	8719514973107	PSD LF1 PI5	3000 K	114 lm/W	6.600 lm	Brede bundel	
	LED50S/940						L2810 ALU					
	PSD PI5 SM2						LED66S/930					
	L1410 ALU						PSD LF1 PI5					
8719514973176	SP532P	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6.600 lm	Brede bundel	8719514972940	PSD LF1 PI5	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Brede bundel	
	LED66S/TW9						L2810 ALU					
	SIA PI3 U4 L1450 BK						LED50S/940					
							SRD U4 PI5					
8719514972810	SP531P	4000 K	104 lm/W	750 lm	Brede bundel	8719514972988	SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9.800 lm	Brede bundel	
	LED7S/940 PSD						LED98S/940					
	LE2 PI5 SM2						SRD U4 PI5					
	L570 WH						SM2L2290 BK					
8719514972858	SP533P	3000 K	109 lm/W	1.200 lm	Brede bundel	8719514973060	SRD U4 PI5	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	Brede bundel	
	LED12S/930 PSD						SM2L2290 BK					
	LE2 PI5						LED62S/940					
	SM2L570 WH						SRD U4 PI5					
8719514972926	SP530P	3000 K	130 lm/W	3.000 lm	Brede bundel	8719514972803	SM2L2850 BK	4000 K	125 lm/W	750 lm	Brede bundel	
	LED30S/930						LED7S/940 PSD					
	PSD LF1 PI5						LE2 PI5					
	L2250 BK						SM2L570 ALU					
8719514973183	SP530P	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5.000 lm	Brede bundel	8719514972834	LED10S/930	3000 K	124 lm/W	1.050 lm	Brede bundel	
	LED50S/TW9						PSD LE2 PI5					
	SIA SM2 U4						L570 ALU					
	L2290 ALU						SP532P					
8719514973190	SP530P	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8.600 lm	Brede bundel	8719514972957	LED94S/940	3000 K	133 lm/W	5.000 lm	Brede bundel	
	LED86S/TW9						PSD PI5 SM2					
	SIA SM2 U4						L2250 WH					
	L2850 ALU						SP531P					
8719514972933	SP531P	3000 K	103 lm/W	3.000 lm	Brede bundel	8719514973077	LED62S/930	3000 K	135 lm/W	6.200 lm	Brede bundel	
	LED30S/930						PSD PI5					
	SRD U4LFIPI3						SM2L2810 WH					
	L2290 ALU						SP532P					
8719514972964	SP532P	4000 K	138 lm/W	7.200 lm	Brede bundel	8719514973084	LED94S/940	4000 K	140 lm/W	9.400 lm	Brede bundel	
	LED72S/940						PSD PI5					
	PSD PI5 SM2						SM2L2810 WH					
	L2250 ALU						SP532P					
8719514972971	SP533P	4000 K	122 lm/W	4.800 lm	Brede bundel	8719514972551	LED47S/940	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel	
	LED48S/940						PSD PI5 SM2					
	PSD PI5 SM2						L1410 BK					
	L2250 ALU											
8719514972995	SP533P	4000 K	119 lm/W	8.200 lm	Brede bundel							
	LED82S/940											

TrueLine, hangend

Order Code	Full Product	Gecorreleerde	Lichtrendement	Lichtstroom	Optiek	Order Code	Full Product	Gecorreleerde	Lichtrendement	Lichtstroom	Optiektype
	Name	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)				Name	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)		
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Brede bundel	8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Asymmetrisch spiegel
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Brede bundel	8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2.900 lm	Brede bundel	8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Brede bundel
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel	8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.600 lm	Brede bundel
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Brede bundel	8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.300 lm	Brede bundel
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel	8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Brede bundel
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Brede bundel	8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Brede bundel	8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 tot 240 V	34 W	8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 tot 240 V	21 W
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	220 tot 240 V	26 W	8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	36 W
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 tot 240 V	21 W	8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	34 W
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 tot 240 V	32,5 W	8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	51 tot 54 V	16,8 W
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	220 tot 240 V	12,2 W	8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	14,4 W
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	220 tot 240 V	18,6 W	8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	30,5 W
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	35,5 W	8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	57 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	26,5 W
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	44 W
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	24,5 W
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	29,5 W
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	38,5 W
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	60 W
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	220 tot 240 V	26,5 W
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 tot 240 V	29,5 W
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	31 W
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	21 W
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	16,4 W
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	28 W
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	21 W
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	48 W
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	46,5 W
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	36,5 W
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 tot 240 V	48 W
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 tot 240 V	34 W
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	51 tot 54 V	21 W
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	51 tot 54 V	28 W
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	51 tot 54 V	28 W
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	51 tot 54 V	30 W
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 tot 240 V	28,5 W
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 tot 240 V	38,5 W
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	220 tot 240 V	57 W
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	220 tot 240 V	7,2 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	220 tot 240 V	11 W
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	220 tot 240 V	23 W
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	220 tot 240 V	40 W
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	220 tot 240 V	71 W
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	220 tot 240 V	29 W
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 tot 240 V	52 W
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 tot 240 V	39,5 W
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 tot 240 V	69 W
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 tot 240 V	28 W
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 tot 240 V	44 W
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 tot 240 V	58 W
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 tot 240 V	36 W
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 tot 240 V	71 W
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	220 tot 240 V	44 W
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	220 tot 240 V	6 W
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	220 tot 240 V	8,5 W
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	220 tot 240 V	37,5 W
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 tot 240 V	46 W
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 tot 240 V	67 W
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	220 tot 240 V	34 W
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 tot 240 V	14,4 W
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 tot 240 V	24,5 W
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 tot 240 V	22 W
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 tot 240 V	21 W
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM2TL1130BK	220 tot 240 V	26,5 W
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 tot 240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	220 tot 240 V	26,5 W
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	220 tot 240 V	21 W
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 tot 240 V	32,5 W
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 tot 240 V	34 W
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	220 tot 240 V	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	220 tot 240 V	29 W
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	220 tot 240 V	33 W
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 tot 240 V	34 W
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	220 tot 240 V	28 W
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 tot 240 V	47,5 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Aluminium
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Zwart RAL 9004
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Zwart RAL 9004
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Wit RAL 9003
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Wit RAL 9003
8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Zwart RAL 9004
8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Wit RAL 9003
8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Wit RAL 9003
8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Zwart RAL 9004
8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium
8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LFPI3 L2290 ALU	Aluminium
8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Zwart RAL 9004
8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Zwart RAL 9004
8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Zwart RAL 9004
8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminium
8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Wit RAL 9003
8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Wit RAL 9003
8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Wit RAL 9003
8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Zwart RAL 9004
8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Zwart RAL 9004
8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Zwart RAL 9004
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Zwart RAL 9004
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Zwart RAL 9004
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Zwart RAL 9004
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Aluminium
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Aluminium
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Aluminium
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Aluminium
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Aluminium
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminium
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514972520	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972629	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972728	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972568	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972407	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972353	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Veiligheidsklasse III
8719514972742	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972308	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Veiligheidsklasse III
8719514972827	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Veiligheidsklasse I	8719514972292	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Veiligheidsklasse III
8719514972841	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Veiligheidsklasse I	8719514972346	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Veiligheidsklasse III
8719514972704	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972315	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972469	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Veiligheidsklasse I	8719514972766	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972360	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973176	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Veiligheidsklasse I
8719514972544	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972810	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972261	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse III	8719514972858	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972377	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972926	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Veiligheidsklasse I
8719514972339	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973183	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972650	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973190	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972506	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972933	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972605	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972964	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972278	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972971	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972674	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972995	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972582	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973053	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972643	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973091	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972513	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Veiligheidsklasse I	8719514973107	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972681	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Veiligheidsklasse I	8719514972940	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Veiligheidsklasse I
8719514972735	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972988	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Veiligheidsklasse I
8719514972667	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973060	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Veiligheidsklasse I
8719514972391	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972803	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972698	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972834	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972452	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972957	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972612	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973077	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972711	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514973084	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Veiligheidsklasse I
8719514972599	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I	8719514972551	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Veiligheidsklasse I
			8719514972384	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Veiligheidsklasse I
			8719514972285	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Veiligheidsklasse I

TrueLine, hangend

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514972438	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Veiligheidsklasse I
8719514972445	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Veiligheidsklasse I
8719514972490	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Veiligheidsklasse I
8719514972414	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972483	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Veiligheidsklasse I
8719514972421	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Veiligheidsklasse I
8719514972759	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514972537	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972476	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Veiligheidsklasse I
8719514973152	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514973169	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972575	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972322	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Veiligheidsklasse I
8719514972636	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Veiligheidsklasse I

