



TrueLine, pendlet – Ren lysprofil: Jevn belysning, i tillegg til å være energieffektiv og i samsvar med forskriftebe for kontorbelysning.

TrueLine, hengende

Efter succesen med den foregående generation af CoreLine Highbay tilbyder opgraderingen til en ny generation endnu bedre ydeevne med et nyt innovativt design og giver samtidig en større energieffektivitet, længere levetid (for yderligere at reducere de samlede ejeromkostninger) samt mulighed for DALI-dæmpning, som betyder yderligere besparelser. CoreLine Highbay G4 er udviklet som en erstatning for HPI 250/400 W-armaturer og giver kunderne alle fordelene ved LED-belysning – frisk lyskvalitet, længere brugslevetid, lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov – fra en pålidelig producent. Der er også store fordele for installatøren. Armaturet kan installeres i det eksisterende gitter. Tilslutningen til elnettet er ligetil: Hverken installation eller service kræver, at armaturet åbnes. Og da armaturet er både mindre og lettere end traditionelle armaturer, er det meget nemt at håndtere.

Fordeler

- Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur
- Belysning som overholder kontorstandarder
- Fremtidsklare, skalerbare funksjoner for smarte kontorer
- Kompatibel med det intelligente Interact-belysningssystemet
- Har støtte for bærekraftig bygningsdesign og kriterier for energisparingstilskudd

Funksjoner

- Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Førsteklasses effektivitet på opptil 140 lm/W
- Versjoner med 3000 K, 4000 K og justerbar hvit, alle med CRI > 90
- Lang levetid på L90 ved 50 000 timer
- Integrerte sensorer / trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslysregulering og skilting
- Miljødeklarasjon (EPD)
- Innfelte, hengende og overflatemonterte alternativer, inkludert alt tilbehør

Søknad

- Allmennbelysning for alminnelige og eksklusive kontorbygninger

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 WH




TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu




TrueLine-SP530 L570 Alu

Målskisse



Målskisse



Produkt detaljer



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view

Produkt detaljer



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter	Produktseriekode
910505103161	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP533P
910505103164	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 enhet	SP532P
910505103166	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP531P
910505103167	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 enhet	SP530P
910505103169	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP532P
910505103170	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP532P
910505103171	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP530P
910505103173	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP532P
910505103177	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP534P
910505103187	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 enhet	SP532P
910505103281	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 enheter	SP532P
910505103245	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 enhet	SP531P
910505103249	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 enhet	SP533P
910505103282	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 enheter	SP530P
910505103283	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 enheter	SP532P
910505103257	SP531P LED30S/930 SRD U4LFIPI3 L2290 ALU	1 enhet	SP531P
910505103260	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 enhet	SP532P
910505103261	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 enhet	SP533P
910505103263	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 enhet	SP533P
910505103269	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 enhet	SP530P
910505103273	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 enhet	SP532P
910505103274	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 enhet	SP533P
910505103244	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 enhet	SP530P
910505103247	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 enhet	SP532P
910505103259	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 enhet	SP530P
910505103271	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 enhet	SP531P
910505103272	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 enhet	SP532P
910505103214	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 enhet	SP532P
910505103215	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 enhet	SP530P
910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 enhet	SP532P

Teknisk belysning

		Korrelert	Lysutbytte					Korrelert	Lysutbytte		
		fargetemperatur	(vurdert)					fargetemperatur	(vurdert)		
Order Code	Full Product Name	(nom)	(Nom)	Lysytelse	Optisk type	Order Code	Full Product Name	(nom)	(Nom)	Lysytelse	Optisk type
910505103161	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Bredstrålet	910505103164	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert)		
			(Nom)	Lysytelse	Optisk type
910505103166	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Bredstrålet
910505103167	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Bredstrålet
910505103169	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Bredstrålet
910505103170	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Bredstrålet
910505103171	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet
910505103173	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4 950 lm	Bredstrålet
910505103177	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Asymmetrisk speil
910505103187	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4 950 lm	Bredstrålet
910505103281	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Bredstrålet
910505103245	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Bredstrålet
910505103249	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Bredstrålet
910505103282	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Bredstrålet
910505103283	SP530P LED86S/TW9	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert)		
			(Nom)	Lysytelse	Optisk type
	SIA SM2 U4 L2850 ALU				
910505103257	SP531P LED30S/930 SRD U4LFPI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Bredstrålet
910505103260	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Bredstrålet
910505103261	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Bredstrålet
910505103263	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Bredstrålet
910505103269	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Bredstrålet
910505103273	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Bredstrålet
910505103274	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Bredstrålet
910505103244	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Bredstrålet
910505103247	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1 050 lm	Bredstrålet
910505103259	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Bredstrålet
910505103271	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Bredstrålet
910505103272	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom) Lysytelse Optisk type		
910505103214	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Bredstrålet
910505103215	SP530P LED40S/940	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103161	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505103164	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34 W
910505103166	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505103167	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505103169	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	26,5 W
910505103170	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	44 W
910505103171	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505103173	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505103177	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	31 W
910505103187	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505103281	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	57 W
910505103245	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	7,2 W
910505103249	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	11 W
910505103282	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505103283	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	71 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103161	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103164	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103166	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103167	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
910505103169	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103170	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103171	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103173	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103177	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103187	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
910505103281	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Svart RAL 9004
910505103245	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Hvit RAL 9003
910505103249	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Hvit RAL 9003
910505103282	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
910505103283	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom) Lysytelse Optisk type		
910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Bredstrålet
910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU				

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505103257	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	29 W
910505103260	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	52 W
910505103261	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505103263	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	69 W
910505103269	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	28 W
910505103273	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	44 W
910505103274	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	58 W
910505103244	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	6 W
910505103247	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	8,5 W
910505103259	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	37,5 W
910505103271	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	46 W
910505103272	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	67 W
910505103214	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	34 W
910505103215	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	28 W
910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103257	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Aluminium
910505103260	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103261	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103263	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
910505103269	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
910505103273	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
910505103274	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
910505103244	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminium
910505103247	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
910505103259	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Hvit RAL 9003
910505103271	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Hvit RAL 9003
910505103272	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Hvit RAL 9003
910505103214	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium
910505103215	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminium
910505103216	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium

