



TrueLine, závesné – skutočná svetelná lína: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest

TrueLine, závesné

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Hľadajú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú intenzitu osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Závesné svietidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj vo vsadenej alebo stropnej verzii.

Výhody

- Najrovnomernejšie vyžarovanie svetla
- Mimoriadne vysoká účinnosť v kategórii lineárnych svietidiel
- Medzi architektmi najobľúbenejšie rozmery telesa svietidla

Vlastnosti

- Merná svetelná účinnosť > 100 lm/W
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
- Samostatné svietidlá a súvislé rady
- K dispozícii je aj vstavaná verzia
- Priame a nepriame vyžarovanie
- Homogénne vyžarovanie svetla
- Pripravené na budúce zmeny: PoE

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie pre administratívne budovy strednej a vyššej kategórie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 WH




TrueLine-SP530 L2810 BK




TrueLine-SP530 L570 Alu

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Podrobnosti o produkte



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Svetelné technické	
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>90
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Podmienky použitia	
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednotka	SP532P
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 jednotka	SP534P
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednotka	SP532P
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednotka	SP534P
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 jednotka	SP530P
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 jednotka	SP532P
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP533P
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednotka	SP532P
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP530P
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP532P
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP531P
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP530P
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP532P
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP530P
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP533P
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP532P
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 jednotka	SP532P
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednotka	SP533P
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP534P
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP533P
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP533P
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP532P
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP532P
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP533P
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednotka	SP532P
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednotka	SP532P
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednotka	SP530P
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednotka	SP534P
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 jednotky	SP532P
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 jednotka	SP531P
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 jednotka	SP533P
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 jednotka	SP530P
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 jednotky	SP530P
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 jednotky	SP532P
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	1 jednotka	SP531P
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednotka	SP532P
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednotka	SP533P
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednotka	SP533P
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednotka	SP530P
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednotka	SP532P
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednotka	SP533P
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 jednotka	SP530P
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 jednotka	SP532P
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 jednotka	SP530P
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 jednotka	SP530P

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 jednotka	SP532P
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 jednotka	SP530P
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 jednotka	SP531P
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 jednotka	SP532P
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 jednotka	SP532P
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 jednotka	SP531P
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 jednotka	SP530P
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 jednotka	SP532P
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 jednotka	SP532P
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130BK	1 jednotka	SP532P
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednotka	SP532P
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130AL	1 jednotka	SP532P
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 jednotka	SP532P
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednotka	SP534P
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednotka	SP532P
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 jednotka	SP532P
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 jednotka	SP532P
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 jednotky	SP533P
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 jednotka	SP532P
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 jednotka	SP530P
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 jednotka	SP532P

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Asymetrické zrkadlo
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrické zrkadlo
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Široké vyžarovanie
97284100	SP532P LED24S/930 PSD	3000 K	132 lm/W	2 450 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97252000	LE2 PI5 SM2L570 BK				
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Široké vyžarovanie
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké vyžarovanie
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Široké vyžarovanie
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Široké vyžarovanie

Order		Náhradná teplota	Merný výkon	Svetelný	
Code	Full Product Name	chromatickosti (men.)	(menovitý) (nom.)	tok	Typ optiky
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Široké vyžarovanie
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4 950 lm	Široké vyžarovanie
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Široké vyžarovanie
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Asymetrické zrkadlo
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2 400 lm	Široké vyžarovanie
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2 100 lm	Široké vyžarovanie
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Široké vyžarovanie
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4 950 lm	Široké vyžarovanie

Order		Náhradná teplota	Merný výkon	Svetelný	
Code	Full Product Name	chromatickosti (men.)	(menovitý) (nom.)	tok	Typ optiky
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Asymetrické zrkadlo
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Široké vyžarovanie
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Široké vyžarovanie
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Široké vyžarovanie
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Široké vyžarovanie
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Široké vyžarovanie
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Široké vyžarovanie
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Široké vyžarovanie
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Široké vyžarovanie
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie

Order		Náhradná teplota	Merný výkon	Svetelný	
Code	Full Product Name	chromatickosti (men.)	(menovitý) (nom.)	tok	Typ optiky
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Široké vyžarovanie
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Široké vyžarovanie
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Široké vyžarovanie
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Široké vyžarovanie
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1 050 lm	Široké vyžarovanie
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Široké vyžarovanie
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Široké vyžarovanie
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké vyžarovanie
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie

Order		Náhradná teplota	Merný výkon	Svetelný	
Code	Full Product Name	chromatickosti (men.)	(menovitý) (nom.)	tok	Typ optiky
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrické zrkadlo
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	34 W
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	26 W
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	21 W
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	32,5 W
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	18,6 W
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	30,5 W
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	60 W
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	16,4 W
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	28 W
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LFIPI3 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	39,5 W
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	36 W
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	71 W
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	44 W
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	6 W
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	46 W
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	67 W
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	34 W
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	22 W
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	21 W
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	26,5 W
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	21 W
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	26,5 W
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	21 W
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	32,5 W
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	34 W
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	26,5 W
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	34 W
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	28 W
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	47,5 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Hliník
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Hliník
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Hliník
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Hliník
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Čierna RAL 9004
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Čierna RAL 9004
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biela RAL 9003
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Biela RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biela RAL 9003
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biela RAL 9003
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biela RAL 9003
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Hliník
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Hliník
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Čierna RAL 9004
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Biela RAL 9003
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Biela RAL 9003
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Čierna RAL 9004
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Hliník
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Hliník
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Hliník
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Hliník
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Hliník
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Hliník
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Hliník
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Hliník
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Hliník

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Čierna RAL 9004
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Čierna RAL 9004
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Čierna RAL 9004
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Hliník
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Hliník
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Biela RAL 9003
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Biela RAL 9003
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Biela RAL 9003
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Čierna RAL 9004
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Čierna RAL 9004
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Čierna RAL 9004
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Čierna RAL 9004
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Čierna RAL 9004
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	Čierna RAL 9004
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Hliník
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	Hliník
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Hliník
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Hliník
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Hliník
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Hliník
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Hliník
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Hliník
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Hliník
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Hliník
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Hliník

