



Philips TrueLine askılı: Gerçek ıřık hattı

TrueLine, askılı

Mimarlar üzerinde alıřtıkları yerlerin i mimarisine uygun aydınlatma özmlerine ihtiya duyuyor. Zarif bir tasarımın yanı sıra yüksek düzey aydınlatma özellięi istiyorlar. Proje firmaları, ofis aydınlatma normlarıyla uyumlu olacak şekilde doęru ıřık düzeyini elde etmenin yanı sıra enerji tasarrufu yapabilmelerini saęlayacak aydınlatma armatrlerine ihtiya duyuyor. TrueLine, suspended her iki gereksinimi de karřılayabiliyor. TrueLine'ın sıva altı modeli de mevcuttur.

Faydaları

- Sıralı aydınlatma armatr iin son derece yüksek verimlilik
- Ofis uyumlu aydınlatma
- Geleceęe hazır, öleklenebilir akıllı ofis özellikleri
- Interact baęlı aydınlatma sistemi ile uyumlu
- Srdrlebilir bina tasarımını ve enerji tasarruflu sbvansiyon kriterlerini destekler

Özellikler

- 100 lm/W üzerinde aydınlatma verimi
- Ofis aydınlatma normları ile uyumlu
- Baęımsız ve lineer hatlar
- Sıva altı model de mevcuttur
- Direkt ve endirek aydınlatma
- Homojen ıřık daęılımı
- Geleceęe yönelik: PoE

Uygulama

- Ofisler
- Eęitim
- Perakende

Güvenlik ve uyarılar


- Ürün IPX0'dır, su girişine karşı korumalı değildir. Bu nedenle, aydınlatma armatürünün kurulacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.

Versions



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



TrueLine_Suspended-line-side-
view



TrueLine_Suspended-line-top-
view

ÜRÜN BİLGİLERİ



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

