



Un plafonnier LED robuste à faible consommation d'énergie

LuxSpace CN

LuxSpace Gen3 est le tout dernier plafonnier LED. Il se caractérise par une efficacité élevée (jusqu'à 100 lm/W) et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Il adopte une toute nouvelle plateforme LED et une technologie optique pour un plus grand confort visuel. Il dispose d'une large gamme d'options de dimensions et de flux lumineux et intègre des versions DALI et IP54 (partie avant seulement) pour différentes applications

Avantages

- 80 % d'économies d'énergie par rapport aux plafonniers CFL traditionnels
- Excellentes performances et qualité de lumière remarquable alliées à un bon confort visuel
- Continuité de conception vers le LuxSpace HE de dernière génération

Fonctions

- Efficacité du système jusqu'à 100 lm/W
- IRC 80, SDCM 3
- Bon contrôle de l'éblouissement, UGR 19 disponible
- Fiabilité élevée, 50 000 heures à (L70 à 25 °)

Application

- Centre d'exposition
- Immeuble de bureaux
- Commerce et centre commercial

LuxSpace CN

Versions

