



Osvětlení Universal T8 LEDtube nyní lehčí a jednodušší než kdy předtím

MASTER Value LEDtube Universal T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubic. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Výhody

- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
- Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejsnazší způsob modernizace existujících svítidel na LED technologii prostřednictvím maximálně bezpečného produktu a montážního procesu

Vlastnosti

- Náhrada existujících světelných zdrojů T8 v instalacích s EM/HF předřadníky nebo při zapojení do sítě
- Úspora energie ve srovnání se zářivkami
- Tvorba světelné atmosféry od teplého bílého světla až po studené denní světlo
- Kompatibilita se širokou škálou předřadníků díky technologii InstantFit
- Bez rtuti

MASTER Value LEDtube Universal T8

Aplikace


- Kanceláře, obchody, prostory pro vzdělávání, maloobchody
- Průmyslové objekty a sklady

Versions



LEDtube T8 G13 MAS1

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	60 000 h
Světelné technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 stupňů
Certifikace a použití	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	−20 až +45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	T8

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní		
		teplota chromatičnosti	Kód barvy	Světelný tok
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C	
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C	
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C	

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C	
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C	

