



Universal T8 LED- lysrørbelysning er nu nemmere end nogensinde før

MASTER Value LEDtube Universal T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Et unikt design gør det muligt at montere Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager!. Philips MASTER LEDtube Universal T8 er helt sikkert, pålideligt og nemt at installere og er det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder
- Den hurtigste og nemmeste måde at opgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på via et fuldstændig sikkert produkt og sikker installationsproces

Funktioner


- Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og installationer tilsluttet lysnettet
- Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør
- Lang levetid
- InstantFit-teknologi sikrer stor kompatibilitet for forkoblinger
- Intet kviksvølv

MASTER Value LEDtube Universal T8

Anvendelsesområder

- Kontor, butik, uddannelse, detailhandel
- Industrianlæg og lagre

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm

Generelle oplysninger

Fod	G13
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	60.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T8

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2.300 lm
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2.500 lm
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2.500 lm
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3.400 lm
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3.700 lm
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

