



SlimBlend Rectangular – høj effekt, avanceret styring

SlimBlend Rectangular, indbygget

Der er efterspørgsel efter kvalitetsbelysning, der opfylder kravene til kontorbelysning. Desuden er der et øget behov for effekter, som gør belysningen mere behagelig, f.eks. diffus belysning og belysning, der tilpasser sig loftsarkitekturen. Derfor bliver "lysfladeløsninger" mere og mere populære. Men sideløbende med disse behov er der et behov for at reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne. SlimBlend opfylder alle disse behov og mere til. Løsningen giver ikke blot blændfri komfort med en diffus effekt og stilren æstetik takket være integrerede styringsfunktioner, men skaber også en speciel stilren belysning. Den benytter det "opfangede" lys under afskærmningen til at skabe en raffineret glød med en blød overgang til kanten, sænker lysopfattelsen og tilpasser lyset til loftet. SlimBlend kan også være en del af et tilsluttet belysningssystem og kan integreres i it-infrastrukturen, så data om brug kan indsamles med henblik på at reducere energiomkostningerne og forbedre medarbejdernes komfort yderligere. Takket være det slanke design er det desuden nemmere at installere teknisk udstyr i hele rum. Grundet de forskellige monteringsmetoder kan denne armaturserie desuden bruges til forskellige loftstyper. SlimBlend leveres i kvadratiske, rektangulære og runde profiler og kan enten være indbyggede, påmonterede, ophængte eller vægmonterede. Den giver en god balance mellem startomkostninger og investeringsafkast, hvilket gør den til et ideelt valg til at opnå en fremragende lyskvalitet og et hurtigt investeringsafkast til kontorer.

SlimBlend Rectangular, indbygget

Fordele

- Unik kombination af karakteristisk udseende og ydelse
- Giver stilrene loftsarkitekturer
- Integreret sensor gør det klar til tilsluttede belysningssystemer
- Kortere installationstid og lavere omkostninger

Funktioner

- Bedste effektivitet i sin klasse, understøtter grønt bygningsdesign
- God balance mellem startomkostninger og investeringsafkast inden for 3 år
- Integreret sensor til (intelligente) belysningssystemer, hvilket giver mulighed for yderligere energibesparelser, indsamling af data
- Lys flyder til kanterne af armaturet og sørger for, at det blander ind i loftsarkitekturen
- Behagelig, blændefri belysning med mikrolinseoptik, der opfylder kravene til kontorbelysning

Anvendelsesområder


- Kontorer
- Sundhedspleje
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Versions



SlimBlend RSM SM400C ACL

Målskitse



SlimBlend Rectangular, indbygget

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	– °
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Optiktype	–
Produktseriekode	RC400B
Drift og el	
Indgangsspænding	220–240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC
98127300	RC400B LED36S/830 PSD W30L120 VPC PIP	Sikkerhedsklasse II
98139600	RC400B LED36S/840 POE W30L120 VPC	Sikkerhedsklasse III
98148800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	Sikkerhedsklasse II
98150100	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	Sikkerhedsklasse II
98151800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W SC	Sikkerhedsklasse II
98165500	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	Sikkerhedsklasse II
98166200	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP SC	Sikkerhedsklasse II
98172300	RC400B LED42S/840 POE W30L120 VPC	Sikkerhedsklasse III
98176100	RC400B LED42S/840 PSU W30L120 VPC PIP	Sikkerhedsklasse II
98357400	RC400B LED42S/840 SRD W30L120 VPC IA4PIP	Sikkerhedsklasse I
98358100	RC400B LED42S/830 SRD W30L120 VPC IA4PIP	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur
98127300	RC400B LED36S/830 PSD W30L120 VPC PIP	3000 K
98139600	RC400B LED36S/840 POE W30L120 VPC	4000 K
98148800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	4000 K
98150100	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K
98151800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W SC	4000 K
98165500	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	4000 K
98166200	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP SC	4000 K

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur
98172300	RC400B LED42S/840 POE W30L120 VPC	4000 K
98176100	RC400B LED42S/840 PSU W30L120 VPC PIP	4000 K
98357400	RC400B LED42S/840 SRD W30L120 VPC IA4PIP	4000 K
98358100	RC400B LED42S/830 SRD W30L120 VPC IA4PIP	3000 K

SlimBlend Rectangular, indbygget

