



Suorakulmainen SlimBlend Rectangular – Erinomainen teho, edistynyt ohjaus

Suorakulmainen SlimBlend, upotettava

Toimistostandardien kanssa yhteensopivalle laadukkaalle valaistukselle on kysyntää. Lisäksi tarvitaan yhä enemmän käyttömukavuutta parantavia tehosteita, kuten hajautettua valaistusta ja kattoarkkitehtuuriin pehmeästi sulautuvaa valaistusta. Sen vuoksi "valopintaratkaisut" ovat yhä suosituimpia. Näiden tarpeiden lisäksi kaivataan energiansäästöä ja alhaisempia huoltokustannuksia. SlimBlend vastaa kaikkiin näihin ja muihinkin tarpeisiin. Integroidut hallintavaihtoehdot varmistavat heijastamattoman hajautetun valon suoman käyttömukavuuden ja siistimmän ulkoasun. Lisäksi se sekoittaa valon erityisellä tavalla hienovaraisen hehkun luomiseksi. Valo heijastuu pehmeästi reunoille, mikä vähentää kirkkautta ja sulauttaa valon kattoon. SlimBlend voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään ja integroida IT-infrastruktuuriin. Kerättyjen tietojen avulla voidaan vähentää energiakustannuksia ja parantaa työntekijöiden käyttömukavuutta entisestään. Ohuen rakenteen ansiosta tekniset laitteet voidaan asentaa helpommin kokonaisuuteen. Tämä valaistusperhe sopii moneen kattotyyppiin, koska valaisimet voidaan asentaa eri tavoilla. SlimBlend-valaisinta on saatavilla neliömäisenä, suorakulmaisena ja pyöreänä, ja se voidaan joko uppoasentaa, pinta-asentaa, ripustaa tai asentaa seinälle. Se takaa alkukustannusten ja sijoituksen takaisinmaksuajan välisen hyvän tasapainon, joten se on erinomainen valinta, kun toimistoissa tarvitaan laadukasta valoa ja nopeaa tuottoa sijoitukselle.

Suorakulmainen SlimBlend, upotettava

Hyödyt

- Ainutlaatuinen yhdistelmä tyylikästä ulkoasua ja tuntumaa sekä suorituskykyä
- Auttaa pitämään katot siistinä
- Voidaan käyttää älykkäiden valaistusjärjestelmien kanssa integroidun sensorin ansiosta
- Lyhyempi asennusaika ja alhaisemmat kustannukset

Ominaisuudet

- Luokkansa paras teho, tukee vihreitä rakennuksia
- Alkukustannusten ja sijoituksen takaisinmaksuajan välinen hyvä tasapaino, takaisinmaksu 3 vuoden kuluessa
- Integroitu sensori säästää vieläkin enemmän energiaa ja kerää dataa älykkäissä valaistuksen ohjausjärjestelmissä
- Valo heijastuu valaisimen reunoille ja sulautuu näin kattoarkkitehtuuriin
- Miellyttävä häikäisemätön toimistoihin soveltuva valaistus mikrolinssioptiikalla

Käyttökohteet


- Toimistot
- Terveystenhoito
- Koulut

Versions



SlimBlend RSM SM400C ACL

Mittapiirros



Suorakulmainen SlimBlend, upotettava

Yleistä tietoa	
Valonlähteen keilakulma	– °
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Syttyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	–
Tuoteperheen koodi	RC400B
Käyttö ja sähkö tiedot	
Tulajännite	220–240 V
Lämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20/40
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<3
Valovirran toleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC
98127300	RC400B LED36S/830 PSD W30L120 VPC PIP	Suojausluokka II
98139600	RC400B LED36S/840 POE W30L120 VPC	Suojausluokka III
98148800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	Suojausluokka II
98150100	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	Suojausluokka II
98151800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W SC	Suojausluokka II
98165500	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	Suojausluokka II
98166200	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP SC	Suojausluokka II
98172300	RC400B LED42S/840 POE W30L120 VPC	Suojausluokka III
98176100	RC400B LED42S/840 PSU W30L120 VPC PIP	Suojausluokka II
98357400	RC400B LED42S/840 SRD W30L120 VPC IA4PIP	Suojausluokka I
98358100	RC400B LED42S/830 SRD W30L120 VPC IA4PIP	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila
98127300	RC400B LED36S/830 PSD W30L120 VPC PIP	3000 K
98139600	RC400B LED36S/840 POE W30L120 VPC	4000 K
98148800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	4000 K
98150100	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K
98151800	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W SC	4000 K
98165500	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	4000 K

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila
98166200	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP SC	4000 K
98172300	RC400B LED42S/840 POE W30L120 VPC	4000 K
98176100	RC400B LED42S/840 PSU W30L120 VPC PIP	4000 K
98357400	RC400B LED42S/840 SRD W30L120 VPC IA4PIP	4000 K
98358100	RC400B LED42S/830 SRD W30L120 VPC IA4PIP	3000 K

Suorakulmainen SlimBlend, upotettava

