



SlimBlend rektangulär – Hög prestanda, avancerad kontroll .

SlimBlend rektangulär, nedpendlad

Fastighetsägare och hyresgäster vill ha belysning som uppfyller kontorsnormerna. De vill också ha belysning av hög kvalitet och lägre energi- och underhållskostnader. Det är därför fler och fler människor använder lösningar med "ljusytor", som ger en mjuk belysning med god avbländning, flexibilitet och avskalad estetik. SlimBlend erbjuder allt detta och lite till. Den använder det "instängda" ljuset under rastret för att skapa ett subtilt sken, med en mjuk övergång mot kanten, vilket gör att ljusstyrkan uppfattas som svagare och ljuset smälter in i taket – för en ännu behagligare arbetsmiljö. SlimBlend kan också användas som en del i ett anslutet belysningssystem och integreras i IT-infrastrukturen, vilket gör det möjligt att samla in användningsdata för att minska energikostnaderna ytterligare. Dessutom gör SlimBlend-armaturernas smidiga utformning det lättare att installera annan teknisk utrustning. Tack vare de olika alternativen kan armaturen användas i alla typer av byggnader. Dessa exklusiva armaturer finns i kvadratiska och rektangulära utföranden och kan antingen monteras infällda, utanpåliggande eller nedpendlat. De erbjuder god balans mellan initial kostnad och avkastning på investeringen, så att alla kan njuta av belysning av hög kvalitet tillsammans med utmärkande design.

Fördelar

- Unik kombination av stilfullt utseende, känsla och prestanda
- Gör takarkitekter mindre belamrade
- Integrerad sensor gör den redo för anslutna belysningssystem
- Billigare och mer tidseffektiv installation

SlimBlend rektangulär, nedpendlad

Funktioner

- "Bäst-i-klass" gällande effektivitet och har stöd för utföranden av miljöcertifierade byggnader
- Bra balans mellan initial kostnad och ROI, återbetalning inom tre år
- Integrerad sensor för (anslutna) belysningssystem som möjliggör ytterligare energibesparingar och datainsamling
- Ljuset flödar mot armaturens kant för att låta det smälta in med takarkitekturen
- Behaglig, kontorskompatibel belysning med god avbländning tack vare mikrolinsoptik

Användning

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Utbildning


specifikationer

Typ	SP400P (utföranden med modulstorlek 600 × 600 mm)
	SM402B (utföranden med modulstorlek 625 × 625 mm)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10%)	25–40W (beroende på typ)
Spridningsvinkel	92°
Ljusflöde	2 800 lumen
	3 600 lumen
	4 200 lumen
	5 000 lumen (direkt/indirekt)
	5 700 lumen (direkt/indirekt)
Korrelerad färgtemperatur	3000K och 4000K
Färgåtergivningindex	>80
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 50000 tim	L80
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50000 tim	5%
Omgivningstemperatur för bästa prestanda Tq	+25°C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40°C

Driftdon	Inbyggt
Effekt- och dataförsörjning	PSU
	PSD
	PSD-CLO
	PSD-T
	PoE
Nätspänning	220–240V/50–60Hz
Dimning	Dali, PoE
Material	Armaturhus: belagt stål och plast
	Optik: mikrolinsoptik (MLO)
Färg--	Vit
Optisk kupa	Mikrolinsoptik (MLO)
Anslutning	PIP eller W
Underhåll	Den optiska modulen är livstidsförseglad– ingen invändig rengöring krävs
Installation	Separat: nedpendlat montage med en uppsättning bestående av två triangulära stålträdsupphängningar inklusive en vit strömladd (SMT) eller nedpendlat montage med en uppsättning bestående av två triangulära stålträdsupphängningar inklusive en vit strömladd för T-profil (SMTT)
Genomkoppling möjlig	Nej

SlimBlend rektangulär, nedpendlad

Versions



SlimBlend suspended mod. 625

