



# StreetSaver gen2- réduisez les coûts, profitez de la qualité

## StreetSaver gen2

Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d'investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps ces collectivités se doivent de réaliser des économies d'énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). StreetSaver gen2 est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.

### Avantages

- Solution d'éclairage LED en top de mât avec d'excellentes performances d'éclairage
- Qualité élevée du produit et conception robuste
- Excellente durée de vie, grâce à la LED moyenne puissance et à la protection contre les surtensions de 4kV

### Fonctions

- Conception LED dédiée
- Boîtier en aluminium et verre plat en polycarbonate
- Connexion directement au pied du mât, grâce à son câble de 6 m

### Application

- Places et parcs, zones piétonnes
- Places commerciales, parkings
- Zones résidentielles

# StreetSaver gen2

## Descriptions

<b>Type</b>	BPP008	<b>Gradation</b>	Non
<b>Source lumineuse</b>	Module LED intégral	<b>Optique</b>	Symétrique
<b>Puissance système</b>	27W	<b>Coupe flux arrière</b>	Optique Wide-street
<b>Angle du faisceau</b>	Non applicable	<b>Fermeture</b>	Vasque/cache en polycarbonate opale
<b>Flux système</b>	2500lm (4000K) 2300lm (3000K)	<b>Matériau</b>	Boîtier: fonte d'aluminium haute pression Cache optique: polycarbonate, opale
<b>Efficacité système</b>	93lm/W (4000K) 85lm/W (3000K)	<b>Couleur</b>	Abri: gris anthracite, environ RAL7043 (GR)
<b>Température de couleur</b>	3000 ou 4000K	<b>Connexion</b>	Câble 6m
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	> 70, 4000K > 80, 3000K	<b>Maintenance</b>	Aucune maintenance nécessaire
<b>Durée de vie - L70B50</b>	50000heures à 35°C	<b>Installation</b>	Top de mât Ø60mm Le câblage avec 6m de câble permet une connexion directement au pied du mât Hauteur d'installation recommandée: 3-6m Zone projetée: 0,115m <sup>2</sup>
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	-40°C < T	<b>Remarques</b>	Le luminaire est livré «prêt à installer», grâce à son câble de 6m qui permet une connexion directe à une boîte de dérivation au pied du mât
<b>Driver</b>	Intégré (module LED à driver intégré)		
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240V/50-60Hz		
<b>Courant d'appel</b>	2.56A		

## Détails sur le produit

StreetSaver\_G2-DPP.tif

