

StreetSaver – a minőség élménye elérhető áron

StreetSaver gen2

A 2015-ben elfogadott EU-s szabályozásnak való megfeleléshez a városoknak minden higanyt tartalmazó kültéri fényforrást higanymentesre kell cserélniük. Az önkormányzatok azonban többnyire nem rendelkeznek az ilyen nagy csereprogramokat lefedő költségvetéssel – különösen a gazdasági megszorítások idején. Ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy energiát takarítsanak meg, és csökkentsék az éjszakai égbolt fényszennyezését (sok higanyalapú lámpatestnek átlátszó a burája, így minden irányba szórja a fényt). A StreetSaver megfizethető, magas minőségű megoldás, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy felvegyék a harcot ezekkel a problémákkal úgy, hogy higanyalapú lámpatesteket LED-es rendszerekre cserélik le, költségkeretük túlterhelése nélkül.

Előnyök

- Elérhető árú, oszlopcsúcsra szerelhető LED-es megoldás remek világítási teljesítménnyel
- Kiváló minőség és robusztus kialakítás
- Megnövelt élettartam a közepes teljesítményű LED-eknek köszönhetően

Szolgáltatások

- LED-es technológiához kialakított lámpatestház
- Alumínium ház és polikarbonát bura
- Csatlakoztatás közvetlenül az oszlop aljánál a 6 m-es kábelnek köszönhetően

Alkalmazás

- Parkok, bevásárlóközpontok és sétálóutcák
- Ipari központok és parkolók
- Közterek


StreetSaver gen2

Versions



StreetSaver G2

Méretezett rajza



Termék részletei

StreetSaver_G2-DPP.tif



Általános információ	
CE jelölés	CE-jelölés
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Lámpatest fénysugarának fénycsozása	-
A fényforrás színe	Semleges fehér
Optikai búra típusa	Mikrolencsés optika, akril
Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	27 W
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Alumínium és szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 4 kV differenciál üzemmódban és 4 kV közös üzemmódban

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
Order Code	Full Product Name			
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényáram
Order Code	Full Product Name			
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

