



StreetSaver - bespaar kosten, geniet van kwaliteit

StreetSaver gen2

Om te kunnen voldoen aan de EU-regelgeving die in 2015 is aangenomen, moeten gemeenten alle kwiklampen vervangen door kwikvrije lampen. Vooral in deze tijd van economische bezuinigingen hebben gemeenten echter vaak slechts een beperkt budget tot hun beschikking voor deze ingrijpende vervangingsoperaties. Tegelijkertijd staan ze onder grote druk om energie te besparen en om lichtvervuiling van de nachtelijke hemel te verminderen (veel kwiklampen hebben een doorzichtige kom die het licht in alle richtingen verspreidt). StreetSaver is een betaalbare oplossing van hoge kwaliteit die gemeenten in staat stelt om al deze kwesties tegelijk aan te pakken door hun kwikarmaturen te vervangen door LED-systemen en waarvoor, niet onbelangrijk, slechts een beperkte investering nodig is.

Voordelen

- Betaalbare LED-paaltoplossing met goede verlichtingsprestaties
- Goede productkwaliteit en robuust ontwerp
- Goede levensduur dankzij LED van middenvermogen en de 10 V bescherming tegen schakelpieken

Kenmerken

- Speciaal LED-ontwerp
- Aluminium behuizing en vlakke glasplaat van polycarbonaat
- Aansluiting direct aan de onderzijde van de mast dankzij de kabel van 6 m

Toepassing

- Parken en pleinen, voetgangersgebieden
- Winkelcentra, parkeerterreinen
- Woonwijken

StreetSaver gen2

Specificaties

Type	BPP008
Lichtbron	Integrale LED-module
Lampvermogen	27 W
Bundelhoek	Niet van toepassing
Lichtstroom	2500 lm (4000 K) 2300 lm (3000 K)
Armatuurrendement	93 lm/W (4000 K) 85 lm/W (3000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 of 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	> 70, 4000K > 80, 3000K
Levensduur - L70B50	50.000 uur bij 35 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	-40°C < T
Driver	Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Aanloopstroom	2,56 A

Dimmen	Nee
Optiek	Symmetrisch
Optisch element	Optiek voor brede straat
Lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, opaal
Materiaal	Behuizing: hogedruk-spuitsietaluminium Lichtkap: polycarbonaat, opaal
Kleur	Bovenkap: ultradonkergrijs, ongeveer RAL 7043 (GR)
Aansluiting	Kabel van 6m
Onderhoud	Geen onderhoud nodig
Installatie	Masttop Ø 60 mm Vooraf bedraad met een kabel van 6 m, wat een aansluiting direct vanaf de onderzijde van de mast mogelijk maakt Aanbevolen montagehoogte: 3-6 m Geprojecteerd oppervlak: 0,115 m ²
Opmerkingen:	Armatuur wordt montageklaar geleverd dankzij de kabel van 6 m, die een aansluiting direct vanaf de aansluitdoos aan de onderzijde van de mast mogelijk maakt

Versions



Productgegevens

StreetSaver_G2-DPP.tif



