

StreetSaver – reduceți cheltuielile, bucurați-vă de calitate

StreetSaver gen2

Pentru a se conforma reglementărilor UE adoptate în 2015, autoritățile orășenești trebuie să înlocuiască toate lămpile pe bază de mercur cu lămpi fără mercur. Totuși, acestea dispun adesea de un buget limitat pentru a se ocupa de aceste operațiuni uriașe de înlocuire, mai ales în această perioadă de austeritate economică. În același timp, autoritățile municipale se confruntă cu presiuni deosebite cu privire la reducerea consumului de energie și a poluării luminoase pe timpul nopții (multe instalații cu mercur au un difuzor transparent, care răspândește lumină pretutindeni). StreetSaver este o soluție accesibilă, de înaltă calitate, care permite autorităților orășenești să trateze toate aceste probleme prin schimbarea apartelor de iluminat pe bază de mercur cu sistemele cu LED-uri și, foarte important, acest lucru necesită doar o investiție limitată.

Beneficii

- Soluție LED accesibilă cu montaj în cap de stâlp, cu o performanță bună a iluminatului
- Calitate ridicată a produsului și design robust
- Durată de viață excelentă datorită LED-ului cu putere medie și protecției contra supratensiunii de 4 KV

Caracteristici


- Design LED specializat
- Carcasă din aluminiu și difuzor plat de policarbonat
- Conexiune directă la partea inferioară a stâlpului datorită cablului de 6 m

StreetSaver gen2

Cerere

- Parcuri și piețe, zone pietonale
- Piețe comerciale, zone de parcare
- Zone rezidențiale

Cote



Detalii produs

StreetSaver_G2-DPP.tif



Informații generale	
Marcaj CE	Marcaj CE
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-
Culoare sursă de lumină	Alb neutru
Tip capac optic/lentilă	Sistem optic cu micro-lentile acrilat
Tip optic exterior	Simetric
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	-
Randament luminos orientat în sus	0
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	27 W
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Aluminiu și gri
Aprobare și aplicație	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 4 kV în mod diferențial și 4 kV în mod comun

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2.300 lm

