



非常适合在高棚灯应用中进行 HPI/SON/HPL LED 替换

TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

飞利浦 TrueForce LED 工业和零售灯为您提供可轻松迅速获取回报的解决方案，用来替换高棚灯应用中的 HID 灯。此解决方案可为您带来 LED 的能效和长寿命效益，而且只需低初始投资。利用独特的灯设计和兼容性，您可以直接用 TrueForce LED 灯来改造 HID 灯，无需修改灯具或装置。多种光束角度选项和高显色指数可增强照明分布，同时创造舒适、安全且高产的环境。

优点

- 即时升级且易于安装 - 减少耗时，提高高空作业的安全性
- 相比现有传统系统，回报迅速 (2 年) 且节能高达 65%
- 低初始投资

特点

- 无需更换灯具或装置的直接换灯解决方案
- 高能效定向光
- 长达 50,000 小时的使用寿命确保运转效率
- 纯白光 4000 K、CRI80 打造更好的视觉颜色
- 产品重量 < 1.3 kg

应用

- 工业 - 工厂、仓库、配送中心
- 零售 - 超大卖场、购物中心
- 其他 - 交通枢纽、会展中心、体育馆/市政厅

安全提示


- EM 型号需要 EM 镇流器才能工作。请参阅安装指南或咨询飞利浦照明代表。

TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

Versions



二维绘图



Product	D	C
TrueForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM	211 mm	252 mm

