



Den bästa LED-lösningen för ersättning av befintliga SOX-ljuskällor med urladdning med hög intensitet (HID)

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Philips MASTER LED HID SOX är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning vid byte av SOX-system. Med dessa ljuskällor får du samma låga energiförbrukning och långa livslängd som LED-ljuskällor vid HID-ersättning. De har också en låg investeringskostnad, vilket säkerställer direkta besparingar. Med rätt storlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera MASTER LED HID SOX-ljuskällor i befintliga SOX-system och därmed förbättra ljuskvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få svagare belysning.

Fördelar

- Kostnadsbesparingar för garanterat snabb återbetalning
- Låg investeringskostnad
- Förbättra ljuskvaliteten för komfort och säkerhet

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Funktioner

- Hög energieffektivitet och lång livslängd på 50 000 timmar
- Samma lampstorlek och sockel som SOX för direkt eftermontering
- LED-lösning för direkt ersättning utan behov av armaturbyte
- Behagligt vitt ljus med CRI 80

Användning

- Vägar och gator
- Tunnel

Varning och Säkerhet


- Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschema och instruktioner.

Versions



LEDTForce SOX Tshape B22

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	52 mm	425 mm
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	52 mm	425 mm

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Allmän information

Sockel	B22
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	230 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	840
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	T-formad
----------	----------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4 000 lm
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	5 000 lm
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	2 500 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 W
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 W


Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	65 °C
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	67 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	63 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 kWh
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 kWh
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 kWh



TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

