



Создание теплой, гостеприимной атмосферы с непревзойденным качеством освещения

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV ExpertColor помогают создать теплую и комфортную атмосферу в гостиницах, жилых помещениях и ресторанах благодаря превосходному качеству освещения, которого удастся добиться за счет специально настроенного цветового спектра, высокого индекса цветопередачи и функции диммирования. Кроме того, инновационная конструкция линз способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться преимуществами всего семейства ExpertColor, в состав которого также входят лампы LEDspot MV и LEDspot Par.

Преимущества

- Создание теплой и комфортной атмосферы
- Выделение достоинств внутреннего декора помещений — мебель и ткани выглядят превосходно
- Удобное решение для модернизации имеющегося освещения для повышения энергоэффективности и экоустойчивости


Характеристики

- Специально настроенный цветовой спектр для воссоздания оттенка света галогенных ламп
- Конструкция с возможностью встраивания заподлицо с красивыми линзами в канавках V-образной формы
- Лучшая в своем классе реализация цвета, индекс цветопередачи (CRI) — 97, R9<gt;/>85
- Глубокое и плавное диммирование, широкая совместимость с диммерами
- Возможность замены галогеновых ламп низкого напряжения MR16 с патроном GU5.3

Применение

- Гостиницы: гостиничные номера, коридоры, холл, приемная, рестораны, бары, кафе
- Дом: гостиная, спальни, зал
- Магазины: выставки, витрины, торговые площадки, туалетные комнаты

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 мм	46 мм
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 мм	46 мм
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 мм	46 мм
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 мм	46 мм
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 мм	46 мм
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 мм	46 мм

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Общая информация

Цоколь GU5.3

Технические характеристики освещения

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) 70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота ~ Hz

Время включения (ном.) 0,5 s

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 93 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Только с отдельными светорегуляторами и

Механические компоненты и корпус





Форма колбы MR16

Соответствие требованиям и область применения



Энергопотребление кВт-час/1000 ч 8 kWh

Технические характеристики освещения


Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Сила света (ном.)
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	24 °	2700 K	2 400 cd
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	24 °	3000 K	2 600 cd
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	24 °	4000 K	2 800 cd
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	36 °	2700 K	1 400 cd
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	36 °	3000 K	1 550 cd
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	36 °	4000 K	1 650 cd




MASTER LEDspot ExpertColor LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 24D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 927 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 927 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 930 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 24D

