



iW Flex Compact – Untaian fleksibel titik LED intensitas tinggi dengan cahaya putih dapat diatur

iW Flex Compact

iW Flex Compact are flexible strands of large, high-intensity, tunable-white LED nodes designed for extraordinary effects and expansive installations without the constraints of luminaire size, shape, or space. Each iW Flex Compact strand consists of 50 individually addressable LED nodes, featuring dynamic integration of power, communication, and control. The flexible form factor accommodates two- and three-dimensional configurations, while high light output affords superior long-distance viewing for architectural accent and perimeter lighting, large-scale signage, and building-covering video displays.

Benefits

- Temperatur warna berkisar dari 2700 K hingga 6500 K
- Lensa datar jernih, kubah transparan, dan cahaya sempit merupakan standar. Lensa marquee opsional, tersedia dalam jernih, semi buram, dan transparan
- Tersegel penuh untuk usia titik maksimum dan golongan IP66 untuk aplikasi luar ruangan

iW Flex Compact

Features

- Cahaya putih dapat diatur—Titik iW Flex Compact terdiri dari LED putih dingin dan hangat, memungkinkan Anda menemukan temperatur warna yang tepat untuk semua aplikasi. Temperatur warna berkisar 2700 K hingga 6500 K.
- Banyak opsi lensa—Lensa datar jernih, kubah transparan, dan cahaya sempit merupakan standar. Lensa marquee opsional, tersedia dalam jenis jernih, semi buram, dan transparan, ditempel pada titik lensa datar untuk membuat penampilan bohlam pada marquee teater tradisional.
- Panjang standar dan kustom dan penjarakan titik.
- Sepenuhnya tertutup untuk usia titik maksimum dan golongan IP66 untuk aplikasi luar ruangan
- Bekerja secara baik dengan berbagai pengendali Color Kinetics, termasuk Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad, dan ColorDial Pro, atau pengendali pihak ketiga.

Application

- Lampu efek pandangan langsung
- Lampu aksen dan cove outdoor

Versions

