



# Внешние гибкие гирлянды из ярких светодиодных ячеек с настраиваемым белым светом

## iW Flex Compact

iW Flex Compact — это гирлянда, состоящая из больших и ярких светодиодных ячеек с настраиваемым белым светом. Предназначена для создания исключительных эффектов и обширных установок без ограничения размера и формы арматуры и пространства для монтажа. Каждая гирлянда iW Flex Compact состоит из 50 светодиодных ячеек с индивидуальной адресацией, динамично объединяя регулировку мощности, взаимодействия и управление. Гибкое исполнение позволяет реализовать двух- и трехмерные конфигурации, а высокая светоотдача существенно увеличивает дистанцию обзора при архитектурном акцентном освещении, освещении периметра, крупномасштабных вывесок и установленных на зданиях видеодисплеев.

### Преимущества

- Цветовая температура изменяется в диапазоне 2700–6500 К
- Стандартные прозрачные плоские, полупрозрачные купольные и узколучевые линзы; дополнительные прямоугольные прозрачные, полуматовые и полупрозрачные линзы
- Полная герметичность обеспечивает максимальный срок службы ячейки, класс защиты IP66 для наружного применения

# iW Flex Compact

## Характеристики

- Регулируемый белый свет — ячейки iW Flex Compact содержат светодиоды теплого и холодного белого света, что дает возможность выбрать необходимую цветовую температуру для любого типа применения. Диапазон цветовых температур: 2700–6500 К.
- Множество вариантов линз — стандартные прозрачные плоские, полупрозрачные купольные и узколучевые линзы; дополнительные прямоугольные прозрачные, полуматовые и полупрозрачные с креплением на ячейки с плоскими линзами для имитации традиционных ламп на входе в театр.
- Стандартная и произвольная длина и распределение ячеек.
- Полная герметичность обеспечивает максимальный срок службы ячейки, класс защиты IP66 для наружного применения.
- Идеальная совместимость со всей линейкой контроллеров Color Kinetics, в том числе с Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad и ColorDial Pro, а также с контроллерами других производителей.

## Применение

- Освещение с эффектом прямого света
- Наружная карнизная подсветка и акцентное освещение

## Versions



