



Luminaria LED con luz blanca pura para aplicaciones arquitectónicas y paisajistas

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2 es una luminaria de iluminación LED apta para exteriores y de alta potencia diseñada para la iluminación acentuada y de sitios. Las versiones Arquitectónico y Paisaje brindan una luz blanca de alta calidad cálida de 2700 K y neutra de 4000 K para dar soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, con proyección y decorativa.

Beneficios

- Luz blanca de gran calidad
- Posicionamiento de la luz muy versátil
- Rentable, fácil de instalar y larga duración

eW Burst Powercore gen2

Características

- Extiende las posibilidades de personalización con una gran variedad de nuevas opciones de accesorios Philips.
- Además del lente nativo de 6°, se pueden utilizar seis lentes difusores diferentes para personalizar la luminaria y producir ángulos de haz de 10°, 20°, 40°, 60°, 80°, y 10° x 40° (asimétrico).
- Las cuatro alternativas de color para el cuerpo (negro, gris, blanco y bronce), además de la opción de añadir una rejilla, pantalla antirreflejos total y pantalla antirreflejos parcial, crean nuevas posibilidades estéticas para los diseñadores y arquitectos.
- Cumple con los estándares ASTM G85 de resistencia a la corrosión y ANSI C136.31-2010 con una calificación de vibración de 3G.
- Aumenta la durabilidad con el nuevo lente plano que evita que se acumule agua en la luminaria y mantiene los LED protegidos y seguros durante el transcurso de la vida útil de la luminaria.
- Rango universal de entrada de energía 100 a 277 VCA.
- Atenuación precisa: atenuación suave hasta un 1 % con Data Enabler Pro e interfaz de control digital opcional.

Aplicaciones

- Fachadas, superficies, estructuras emblemáticas y puentes

Versions



Detalles del producto



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Detalles del producto



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

