



Projecteur LED pour l'éclairage d'œuvres architecturales et de paysages qui diffuse une lumière blanche uniforme de très haute qualité

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/Products

Avantages

- Lumière blanche uniforme de très haute qualité
- Positionnement polyvalent
- Économique, facile à installer, grande longévité

eW Burst Powercore gen2

Fonctions

- Nombreuses options de personnalisation grâce à une vaste gamme de nouveaux accessoires Philips.
- En plus du faisceau d'origine à 6°, six lentilles diffusantes produisent des largeurs de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique).
- Quatre couleurs au choix pour le corps du projecteur (noir, gris, blanc et bronze), ainsi que la possibilité d'ajouter une grille nid d'abeille, une protection anti-éblouissement complète ou mi-hauteur, offrent aux concepteurs et aux architectes de nouvelles options esthétiques.
- Répond aux normes de résistance à la corrosion ASTM G85 et ANSI C136.31-2010, avec une résistance aux vibrations 3G.
- Améliore la durabilité avec une nouvelle optique verre plate affleurante qui empêche la rétention d'eau, tout en assurant la protection et la sécurité des LED tout au long de la durée de vie du projecteur.
- Tension d'alimentation universelle comprise entre 100 et 277 V CA.
- Precision Dimming – Gradation fluide jusqu'à 1 % grâce au Data Enabler Pro et à l'interface de commande numérique (tous les deux en option).

Application

- Façades, surfaces, colonnes, ponts et structures emblématiques

Versions



eW Burst Powercore gen2

Détails sur le produit



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Détails sur le produit



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Détails sur le produit



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

