



LED-spotbelysning for arkitektur og landskap med solid hvitt lys

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2 er en kraftig LED-belysningsarmatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk. Arkitektoniske versjoner og landskapsversjoner gir hvitt lys av høy kvalitet i varm 2700 K, og nøytral 4000 K, og kan brukes på flere måter, bl.a. uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning. Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products

Fordeler

- Solid hvitt lys av høy kvalitet
- Allsidige muligheter for posisjonering av lys
- Kostnadseffektiv, lett å montere og med lang levetid

Funksjoner

- Utvider bruksområdet med et større utvalg av Philips-tilbehør.
- I tillegg til den medfølgende 6°-linsen kan armaturen tilpasses med seks forskjellige diffuserlinser for å gi spredningsvinkler på 10°, 20°, 40°, 60°, 80°, og 10° x 40° (asymmetrisk).
- Fire innfatningsfargealternativer (svart, grå, hvit og bronse) – samt muligheten for å legge til eller kombinere tilbehør som louver, full blendebeskyttelse eller halv blendebeskyttelse – skaper nye estetiske muligheter for designere og arkitekter.
- Oppfyller ASTM G85 for korrosjonsbestandighet og ANSI C136.31-2010-standarden med 3G-vibrasjonsklassifisering.
- Ekstra holdbar med en ny flat linse som hindrer vannet i å samle seg i armaturen, noe som beskytter LED-lyskildene i armaturens levetid.
- Universell strømtilførsel på 100–277 VAC.
- Presisjonsdimming – jevn dimming ned til én prosent med valgfri Data Enabler Pro og digitalt kontrollgrensesnitt.

Søknad

- Fasader, overflater, ikoniske strukturer og broer

Versions



Produkt detaljer



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Produkt detaljer



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Produkt detaljer



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

