



Oprawa oświetlenia architektonicznego i dekoracyjnego

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2 to oprawa oświetleniowa LED do montażu na zewnątrz, która może służyć do oświetlenia akcentującego lub dekoracyjnego. Generuje wysokiej jakości białe światło o barwie cieplej 2700 K lub neutralnej 4000 K, dzięki czemu doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach iluminacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/Products

Korzyści

- Wysokiej jakości światło białe
- Ekonomiczne, łatwe do zainstalowania, trwałe

Cechy

- Możliwość adaptacji do potrzeb projektu dzięki dedykowanym akcesoriom.
- Oprócz standardowej soczewki 6° można zastosować sześć innych w celu optymalnego doboru rozsyłu oprawy. Uzyskać można opcjonalnie następujące kąty rozsyłu światła 10°, 20°, 40°, 60°, 80° oraz 10° x 40° (asymetryczne).
- Cztery kolory obudowy do wyboru (czarny, szary, biały i brązowy) oraz możliwość dodawania rastrów i pełnych lub częściowych osłon przeciwośnieniowych to nowe możliwości dla projektantów i architektów.
- Spełnia wymogi normy odporności na korozję ASTM G85 oraz normy ANSI C136.31-2010 dzięki odporności na wibracje 3G.
- Większa wytrzymałość dzięki nowej płaskiej soczewce, która pomaga zapobiegać dostawaniu się wody do wnętrza i chroni diody LED przez cały okres eksploatacji oprawy.
- Uniwersalny zakres napięcia zasilania 100–277 V AC.
- Precyzyjne ściemnianie — płynne ściemnianie do wartości 1% za pomocą opcjonalnego sterownika Data Enabler Pro i cyfrowego interfejsu.

Zastosowanie

- Iluminacja fasad, budynków, mostów i innych obiektów architektonicznych

Wersje



Więcej o produkcie



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Więcej o produkcie



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

