



LED-spotlight för arkitektur och landskap med fast vitt ljus

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2 är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Båda utförandena (Architectural och Landscape) ger ett högkvalitativt vitt ljusflöde i en varm ton (2700 K) och en neutral ton (4000 K) för dynamiskt uppåtriktat ljus, strålkastarbelysning och dekorativ belysning. Mer information finns på www.colorkinetics.com/Products

Fördelar

- Fast vitt ljus med hög kvalitet
- Flexibel riktning av ljuset
- Kostnadseffektiv, lätt att installera och med lång livslängd

eW Burst Powercore gen2

Funktioner

- Det breda sortimentet av nya tillbehör från Philips gör armaturen oerhört flexibel.
- Förutom standardlinsen på 6° finns sex olika diffusorlinser som kan ge spridningsvinklarna 10°, 20°, 40°, 60°, 80° och 10 × 40° (asymmetrisk).
- De fyra tillgängliga färgerna för armaturhusen (svart, grå, vit och brons) – samt möjligheten att lägga till lamellbländskydd, full avbländare och halv avbländare – skapar nya estetiska möjligheter för designer och arkitekter.
- Uppfyller ASTM G85-korrosionstålighet och ANSI C136.31-2010-standarderna med en 3G-vibrationsklassificering.
- Förbättrad hållbarhet med ny plan lins som förhindrar vattenansamling inuti armaturen, och skyddar LED-enheterna under hela livslängden.
- Ingående spänning på 100–277 V AC.
- Precisionsdimring – Data Enabler Pro och det digitala styrgränssnittet möjliggör jämn dimring ned till 1 %.

Användning

- Fasader, ytor, klassiska strukturer och broar

Versions



Produktinformation



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Produktinformation



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

Produktinformation



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

