



Sabit beyaz ışıklı mimari ve peyzaj LED'li spot lambası

eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, vurgu aydınlatma ve mevkî aydınlatması için tasarlanmış, yüksek çıkışlı, dış mekan kullanımı için onaylanmış bir LED'li aydınlatma armatürüdür. Mimari aydınlatma ve Çevre aydınlatması modelleri, aşağıdan aydınlatma, projeksiyon aydınlatması ve dekoratif aydınlatma uygulamalarını desteklemek üzere, sıcak 2700 K ve nötr 4000 K'da, yüksek kalitede beyaz ışık çıkışı sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/eW-Burst-Powercore-gen2/~GT~www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/eW-Burst-Powercore-gen2/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/eW-Burst-Powercore-gen2/~GT~www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/eW-Burst-Powercore-gen2/~LT~/a~GT~).

Faydaları

- Yüksek kaliteli sabit beyaz ışık
- Çeşitli ışık konumlandırma seçenekleri
- Uygun maliyetli, kurulumu kolay ve uzun ömürlü

eW Burst Powercore gen2

Özellikler

- Sunduğu yeni Philips aksesuar seçenekleriyle özelleştirmeyi kolaylaştırır.
- Yerel 6° lense ek olarak, altı farklı difüzer lens aydınlatma armatürünü 10°, 20°, 40°, 60°, 80° ve 10° x 40° (asimetrik) ışın açıları üretmek için özelleştirebilir.
- Dört muhafaza rengi seçeneği (siyah, gri, beyaz ve beyaz) - buna ek olarak örtücü, tam ve yarım parlama levhası ekleme seçeneği - tasarımcılar ve mimarlar için yeni estetik olanaklar oluşturur.
- 3G titreşim değeriyle ASTM G85 paslanmazlığını ve ANSI C136.31-2010 standardını karşılar.
- Yeni düz lens, suyun aydınlatma armatürünün içine akmasını önleyerek dayanıklılığı artırır, LED'leri korur ve armatürün kullanım ömründe süreklilik sağlar.
- 100 - 277 VAC evrensel güç girişi aralığı.
- Hassas Dim Etme - İsteğe bağlı Data Enabler Pro ve dijital kontrol arayüzü sayesinde %1'e kadar yumuşak dim etme.

Uygulama

- Bina Cepheleri, Yüzeyler, Simgesel Yapılar ve Köprüler

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture

eW Burst Powercore gen2

ÜRÜN BİLGİLERİ



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture



ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Landscape fixture

