



Simplemente, excelentes LED

Ledinaire SlimDownlight

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Calidad y confianza de Philips
- Ahorro energético
- Cómoda superficie difusora de luz

Características

- Disponible en varios tamaños y niveles de luz
- Disponibles varios colores de luz
- Diseño ultra fino

Aplicaciones

- Pasillos
- Lavabos
- Salas de espera

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD



LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S



DN065B G4 LED12 12W D150 RD







DN065B G4 Trim Accessory Black









DN065B G4 Trim Accessory Silver

Plano de dimensiones



Ledinaire SlimDownlight

Plano de dimensiones



Detalles del producto



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire SlimDownlight

Detalles del producto



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Detalles del producto

Philips Ledinaire slim downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT04



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_D225_RD_EU_Back



Información general

Order Code	Full Product Name	Driver		Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
		Marca CE	incluido				
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Sí	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Marca CE	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Driver		Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
		Marca CE	incluido				
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Marca CE	Si	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	-	No	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso	Tipo de óptica	Valor de parpadeo (PstLM)
			correlacionada (Nom)					
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,2
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Ángulo del haz de 110°	0,7
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Datos técnicos de la luz (2/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	220 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20 °C a +40 °C
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20 °C a +40 °C
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20 °C a +40 °C
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20 °C a +40 °C
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20 °C a +40 °C
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220 a 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220 a 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220 a 240 V	50 or 60 Hz	12 W
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-20 °C a +40 °C
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20 °C a +40 °C
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20 °C a +40 °C
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20 °C a +40 °C
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20 °C a +40 °C
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20 °C a +40 °C

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20 °C a +40 °C
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	No
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	No
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	No
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	No
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	No
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	No
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	No
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	No
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	No
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	No
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	No
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	No
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Blanco
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Blanco
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Blanco
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Blanco
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Blanco
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Blanco
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Blanco
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Blanco
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Blanco
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Blanco
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Blanco
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Blanco
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/44
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Seguridad clase II	IK03	IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Índice de protección		
		Clase de protección IEC	frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Seguridad clase II	IK03	IP20/40
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Índice de protección		
		Clase de protección IEC	frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolerancia de flujo luminoso	
		Cromaticidad inicial	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	+/-10%
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolerancia de flujo luminoso	
		Cromaticidad inicial	
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)









Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0.6 %	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h	
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	

Condiciones de aplicación

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Adecuado para conmutación aleatoria
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	No
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-



Ledinaire SlimDownlight

