



Yksinkertaisesti mahtava LED-valaisin

Ledinaire SlimDownlight

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä
- Miellyttävä tasainen valo

Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoversioita ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Erittäin ohut malli

Käyttökohteet

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD





DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ









DN065B G4 Trim Accessory Silver

Mittapiirros



Ledinaire SlimDownlight

Mittapiirros



Tuotetiedot



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire SlimDownlight

Tuotetiedot



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Tuotetiedot

Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back



Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitte		Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti	Valonlähde vaihdeavissa	Ohjausyksiköiden lukumäärä
		CE-merkintä	mukana				
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Kyllä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Ei	1 yksikkö
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Kyllä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Ei	1 yksikkö

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite		Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti	Valonlähde vaihdettavissa	Ohjausyksiköiden lukumäärä
		CE-merkintä	mukana				
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	CE-merkintä	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	-	Ei	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila		Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (lm/W)	Optiikan		Välkyntäarvo (PstLM)
			(nim.)	(nim.)			Valovirta	tyyppi	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	80	90 lm/W	1 000 lm	Keilakulma 110°	0,2	
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,2	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°	0,7	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7	

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Optiikan Valovirta	tyyppi	Välkyntäarvo (PstLM)
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°	0,7
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Viivatiheys	Virrankulutus
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	11 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	20 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Viivatiheys	Virrankulutus
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20...+40 °C
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20...+40 °C
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20...+40 °C

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20...+40 °C
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20...+40 °C
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-20...+40 °C
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-20...+40 °C
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20...+40 °C
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20...+40 °C
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20...+40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Ei
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Ei
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Ei
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Ei
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Ei
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Ei
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ei
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Ei
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Valkoinen
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Valkoinen
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Valkoinen
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Valkoinen
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Valkoinen
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Valkoinen
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Valkoinen
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Valkoinen
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Valkoinen

Merkinnät ja luokitukset

		Mekaanisen		
Order		Suojausluokka	iskusuojauksen	Suojausluokan
Code	Full Product Name	IEC	koodi	koodi
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20...+40 °C
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20...+40 °C
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20...+40 °C
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Ei
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Ei
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Ei
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Ei
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Ei
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Valkoinen
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Valkoinen
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Valkoinen
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Valkoinen
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Valkoinen
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

		Mekaanisen		
Order		Suojausluokka	iskusuojauksen	Suojausluokan
Code	Full Product Name	IEC	koodi	koodi
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/44
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Suojausluokka II	IK03	IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen		
		Suojausluokka IEC	iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Suojausluokka II	IK03	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Suojausluokka II	IK03	IP20/40

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM	+/-10%
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-

Käyttökohteiden olosuhteet









Order Code	Full Product Name	Mekaanisen		
		Suojausluokka IEC	iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	II	IK03	IP20/40
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ei
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Ei
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-



Ledinaire SlimDownlight

