



Des LED tout simplement

Ledinaire SlimDownlight

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Application

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD









LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S





DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Schéma dimensionnel



Ledinaire SlimDownlight

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01

Ledinaire SlimDownlight

Détails sur le produit



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back

Ledinaire SlimDownlight

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage CE	Essai au fil incandescent	Nombre d'appareillages
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Marquage CE	-	-
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Marquage CE	-	-
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Marquage CE	-	-
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Marquage CE	-	-
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Marquage CE	-	-
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Marquage CE	-	-
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Oui	Température 650 °C, durée 30 s	1 unité
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Oui	Température 650 °C, durée 30 s	1 unité
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Marquage CE	-	-
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Marquage CE	-	-
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Marquage CE	-	-
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Marquage CE	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

			Température de couleur						Température de couleur		
		"All-in"	corrélée	Efficacité	Flux			"All-in"	corrélée	lumineuse	Flux
Order Code	Full Product Name	Type	(nom.)	(nominale)	lumineux	Order Code	Full Product Name	Type	(nom.)	(nominale)	lumineux
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2.000 lm	8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm	8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm	8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	90 lm/W	1.000 lm
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm	8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	100 lm/W	2.000 lm

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur Efficacité corrélée lumineuse Flux		
			(nom.)	(nominale)	lumineux
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1.200 lm
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement Valeur d'effet stroboscopique	
		(PstLM)	(SVM)
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,7	0,4
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,7	0,4
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,7	0,4
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,7	0,4
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,7	0,4
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,7	0,4
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,2	0,3
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,2	0,3
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W	
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W	
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W	
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W	
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W	
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W	
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	11 W	
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	20 W	
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W	
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W	
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W	
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W	

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Indice de protection	
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44	
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/40	
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40	
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40	
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40	
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44	
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	IP20/40	
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	IP20/40	

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-


Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Convient pour la commutation aléatoire
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
8719514464278	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
8719514464292	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
8719514464339	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
8719514464353	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Non
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Non
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514329041	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
8719514329065	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
8719514464490	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-



Ledinaire SlimDownlight

