



Ganske enkelt utmerket LED-lys

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelse
- Behagelig indirekte lysoverflate

Funksjoner

- Stort utvalg av størrelser og lysnivåer
- Stort utvalg av lysfarger
- Svært slank design

Søknad

- Korridorer
- Toaletter
- Venterom

Ledinaire SlimDownlight

Versions





DN065B G4 LED20 19W D200 RD









DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Målskisse



Ledinaire SlimDownlight

Målskisse



Produkt detaljer



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire SlimDownlight

Produkt detaljer



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Produkt detaljer



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_D175_RD_EU_45D



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_D225_RD_EU_Back

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driver		Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd	Lyskilden kan byttes ut	Antall utstyrsenheter
		CE-merke	inkludert				
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	-	Nei	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ja	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Nei	1 enhet

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	CE-merke	Driver inkludert	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd	Lyskilden kan byttes ut	Antall utstyrsenheter
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Ja	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Nei	1 enhet
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	CE-merke	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	-	Nei	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optisk type	Flimmerverdi (PstLM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	80	90 lm/W	1 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,2
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,2
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optisk type	Flimmerverdi (PstLM)
			fargetemperatur (nom)					
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Drift og elektronikk

Order		Line		
Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Frequency	Effektforbruk
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	11 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	20 W

Order		Line		
Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Frequency	Effektforbruk
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-

Ledinaire SlimDownlight

Order		Line		
Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Frequency	Effektforbruk
19013900	DN065B G4 Trim	-	-	-
	Accessory D200 SI			

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20 til +40 °C
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20 til +40 °C
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20 til +40 °C
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20 til +40 °C
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20 til +40 °C
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20 til +40 °C
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-20 til +40 °C
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-20 til +40 °C
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20 til +40 °C
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20 til +40 °C
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20 til +40 °C
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20 til +40 °C
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20 til +40 °C
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Nei
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Nei
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Nei
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Nei
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Nei
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Nei
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nei
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nei
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Nei
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Nei
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Nei
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Nei
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Nei
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Hvit
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Hvit
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Hvit
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Hvit
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Hvit
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Hvit
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Hvit
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Hvit
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Hvit
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Hvit
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Hvit
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Hvit
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Hvit
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Godkjenning og bruksområde

Order	IEC-	Mekanisk	Ingress	Order	IEC-	Mekanisk	Ingress
Code	Full Product Name	beskyttelsesklasse	støtbeskyttelseskode	Code	Full Product Name	beskyttelsesklasse	støtbeskyttelseskode
46445200	DN065B G4	Sikkerhetsklasse II	IK03	46427800	DN065B G4	Sikkerhetsklasse II	IK03
	LED20/830_840_865				LED12/830 12W		
	19W D200 RD				220-240V D150 RD		

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode	Order Code	Full Product Name	IEC- beskyttelsesklasse	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/44	46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Sikkerhetsklasse II	IK03	IP20/40	19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM	+/-10%	18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	+/-10%	19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)






Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Egnet for tilfældig veksling
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nei
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nei
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-



Ledinaire SlimDownlight

