



Wspaniałe oświetlenie LED

Ledinaire SlimDownlight

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Oszczędność energii
- Komfortowe światło rozproszone

Cechy

- Dostępne w wersjach o różnych rozmiarach i poziomach natężenia światła
- Wiele dostępnych barw światła
- Wyjątkowo smukła konstrukcja

Zastosowanie

- Korytarze
- Miejsca ogólnodostępne
- Poczekalnie







Ledinaire SlimDownlight

Wersje




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Rysunki techniczne



Ledinaire SlimDownlight

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03

Ledinaire SlimDownlight

Więcej o produkcie

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Więcej o produkcie



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 110°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20/40

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym		Liczba sztuk osprzętu zasilającego
		Znak CE	drutem	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Znak CE	-	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Znak CE	-	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Znak CE	-	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Znak CE	-	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Tak	Temperatura 650°C, czas 30 s	1 jednostka
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Tak	Temperatura 650°C, czas 30 s	1 jednostka
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	Tak	Temperatura 650°C, czas 30 s	1 jednostka
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6- D175	Znak CE	-	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6- D175	Znak CE	-	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8- D225	Znak CE	-	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8- D225	Znak CE	-	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Znak CE	-	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Znak CE	-	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wartość	
				Strumień Świetlny	migotania (PstLM)
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	0,7
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	4000 K	90 lm/W	1 000 lm	0,2
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	3000 K	100 lm/W	2 000 lm	0,2
32908900	DN065C G3 LDNR	4000 K	100 lm/W	2 000 lm	0,2

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wartość	
				Strumień Świetlny	migotania (PstLM)
	LED20/840 19.5W D225 RD				
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	4000 K	108 lm/W	1 200 lm	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	0,7
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	0,7

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	11 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	20 W
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	20 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	0,6 %


Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nie
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nie
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	Nie
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-



Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire SlimDownlight

