



LED simplesmente excelente

Ledinaire SlimDownlight DN065B

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa

Benefícios

- Qualidade e fiabilidade Philips
- Poupança de Energia
- Superfície difusa de luz confortável

Características

- Vários tamanhos e níveis de luz disponíveis
- Várias opções de luz disponíveis
- Design ultra estreito

Aplicação

- Corredores
- Áreas de circulação
- Salas de espera

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Versions



LEDINAIRE SlimDownlight Recessed



LEDINAIRE SlimDownlight Recessed

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 to +35°C
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

Informações gerais

Ângulo do feixe da fonte de luz	90 x 90 °
Marca CE	CE
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Controlador incluído	true
Marca ENEC	Não
Marca de inflamabilidade	NO
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	WB

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	>80
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor	WH
-----	----

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
38176999	DN065B LED10S/840 PSU II WH	LED10S
38178399	DN065B LED20S/840 PSU II WH	LED20S

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
38176999	DN065B LED10S/840 PSU II WH	91 lm/W	1000 lm	11 W

Order Code	Full Product Name	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
38178399	DN065B LED20S/840 PSU II WH	87 lm/W	2000 lm	23 W

Ledinaire SlimDownlight DN065B

