



LED pur și simplu excelent

Ledinaire SlimDownlight

Gama LEDINAIRE conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Suprafață de lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Sunt disponibile multiple dimensiuni și niveluri de lumină
- Sunt disponibile multiple culori ale luminii
- Design ultra subțire

Cerere

- Coridoare
- Toalete
- Săli de așteptare

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED12 12W D150 RD





Downlight MZD DN027C 220V RD





DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Cote



Ledinaire SlimDownlight

Cote



Detalii produs



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03

Ledinaire SlimDownlight

Detalii produs

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Detalii produs



Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Back

Informații generale	
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 110°
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Marcaj CE	Test de incandescență	Număr de unități de echipament
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Marcaj CE	-	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Marcaj CE	-	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Marcaj CE	-	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Marcaj CE	-	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Marcaj CE	-	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Da	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1 unitate
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	Da	Temperatură 650 °C, durată 30 s	1 unitate
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Marcaj CE	-	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Marcaj CE	-	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Marcaj CE	-	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Marcaj CE	-	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Marcaj CE	-	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Marcaj CE	-	-

Date tehnice lumină (1/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatură de culoare	Randament luminos	Flux luminos
			corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	90 lm/W	1.000 lm
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	-	4000 K	100 lm/W	2.000 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,7	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,7	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,2	0,3
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	0,2	0,3

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatură de culoare	Randament luminos	Flux luminos
			corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1.200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,7	0,4

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	11 W

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	20 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	IP20/40
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	IP20/40

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM

Performanță în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	0,6 %

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Adecvat pentru comutare aleatorie
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40










Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Order Code	Full Product Name	Adecvat pentru comutare aleatorie
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nu
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	Nu
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Adecvat pentru comutare aleatorie
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-



Ledinaire SlimDownlight

